

Feb. 1. 2025 Copyright 2025 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

適用規格						
定 格	使用温度範囲	-25°C ~ +85°C	保存温度範囲	-25°C ~ +60°C		
	使用・保存湿度範囲	85%以下	適合ケーブル	ケーブル外径 φ6.6±0.5		
性 能						
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT	
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○	
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	
△						
備考			承認	RI. TAKAYASU	11. 07. 14	
			検 図	YH. ENAMI	11. 07. 14	
			担 当	YH. MAMADA	11. 07. 14	
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。			製 図	YH. MAMADA	11. 07. 14	
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番		SLC4-127607-00		
HRS	製品規格表		製品名		DH-17-CMB(6.6)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード		CL244-0063-1-00	
					△	1/1