

適用規格					
定 格	使用温度範囲	−25℃ ~ +85℃	保存温度範囲	−25℃ ~ +60℃	
	使用・保存湿度範囲	85%以下	適合ケーブル	ケーブル外径 φ9.0±0.5	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ [※]	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
△					
備考			承認	RI. TAKAYASU	11. 09. 13
			検 図	YH. ENAMI	11. 09. 13
			担 当	YH. MAMADA	11. 09. 09
			製 図	YH. MAMADA	11. 09. 09
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目		図番	SLC4-127677-01		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	DH-51-CMB(9.0)(01)	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード [※]	CL244-0066-0-01	△ 1/1