

ケーブル結線工具





中心導体圧着 : M22520/7-01


ポジショナー : BNC75-12G/CRMD(CL0902-3264-0-00))

外部導体圧着 : MH22520/5-01

外部圧着ダイス : MH22520/5-59

※外部導体カシメサイズ HEX0.255inch/幅0.4inchであれば、
他品番のダイスでも圧着可能です。



5	ベリリウム銅	銀めっき	10	熱収縮チューブ						
4	ステンレス鋼	ニッケルめっき	9	シリコンゴム						
3	黄銅	金めっき	8	銅合金	ニッケルめっき					
2	PTFE樹脂		7	黄銅	ニッケルめっき					
1	黄銅	ニッケルめっき	6	黄銅	ニッケルめっき					
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS				
UNITS mm				SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : KY. SHIMIZU		20190201		DRAWING NO.		ADC-382287-00-01		
		CHECKED : KY. SHIMIZU		20190201		PART NO.		BNC(75)-P-3.3C-12G		
		DESIGNED : RO. YOKOYAMA		20190201		CODE NO.		CL302-0092-0-00		
		DRAWN : RO. YOKOYAMA		20190201				 1/1		