




注 ① 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、取扱いに注意してください。

② 製品名" L " の箇所はハーネスの長さを示します。(標準公差は下記の通りとなります。)  
また、製品名" \* " の箇所はケーブル色を示します。

| 長さ L (mm)            | 標準公差(mm)    |
|----------------------|-------------|
| $50 \leq L \leq 200$ | $\pm 4$     |
| $200 < L \leq 500$   | $\pm 8$     |
| $500 < L \leq 1000$  | $\pm 12$    |
| $1000 < L$           | $\pm 1.5\%$ |

| 品 名      | ケーブル色 |
|----------|-------|
| ~068N1T~ | ハイ    |
| ~068N2T~ | クロ    |
| ~068N3T~ | シロ    |



3. 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より $\pm 45^\circ$ 以内の仕上がりとなります。  
但し、 $L \geq 500\text{mm}$ は長尺品の為、任意とさせていただきます。

4. 製品の仕様は、  
予告なく変更することがあります。

#### 【コネクタ使用上のご注意】

- コネクタの抜き差しについて  
(1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U. FL-LP-N-2 (CL331-0494-5) を用いて垂直に引き抜いて下さい。  
◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので絶対に行わないで下さい。  
(2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、垂直に挿入して下さい。  
◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないで下さい。
- ケーブルの取り扱いについて  
(1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。  
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の原因となりますので、ご注意ください。

#### 【コネクタ寸法図】



|                            |                      |                               |             |            |         |
|----------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------|------------|---------|
| 2                          | U. FL-LP-068HF       | CL331-0566-4-00               | 3           | RF-MF50161 | 日星電気(株) |
| 1                          | HRM-200-066PJ2BN(40) | CL323-0788-1-40               |             |            |         |
| 部番                         | 製品名                  | 製品コード                         | 部番          | 製品名        | 製造業者名   |
| UNITS<br>mm                |                      | SCALE<br>FREE                 | $\Delta$ の数 | 訂正記事       | 設計      |
|                            |                      |                               |             |            | 検図      |
|                            |                      |                               |             |            | 年月日     |
| 承認 : TO. KATAYAMA 20190116 |                      | 図番 : ADC-385357-00-00         |             |            |         |
| 検図 : TO. KATAYAMA 20190116 |                      | 製品名 : HPJ2-UFLHF6-068N*T-ALRS |             |            |         |
| 設計 : NK. OOSAWA 20190116   |                      | 製品コード                         |             |            |         |
| 製図 : NK. OOSAWA 20190116   |                      |                               |             |            |         |