

1	2	3	4																																																	
A				A																																																
B	注1. W.FL2シリーズはW.FLシリーズに対してカン合の互換性はありません。 本製品のW.FL2シリーズプラグにはW.FL2シリーズのレセプタクル (W.FL2-R-SMT-1)を適用願います。 (W.FL-R-SMT-1)とはカン合させないで下さい) 2 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。 3 各ケーブル長での公差は下表の通りです。 <table><thead><tr><th>長さ L [mm]</th><th>公差 [mm]</th></tr></thead><tbody><tr><td>35 ≤ L ≤ 200</td><td>±4</td></tr><tr><td>200 < L ≤ 500</td><td>±8</td></tr><tr><td>500 < L ≤ 1000</td><td>±12</td></tr><tr><td>1000 < L</td><td>±1.5%</td></tr></tbody></table> 4 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より ±45° 以内の仕上がりとなります。 150mm以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。 5. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。 【コネクタ寸法図】 <table><thead><tr><th>製品名</th><th>ケーブル色</th></tr></thead><tbody><tr><td>~044*1TS~</td><td>白</td></tr><tr><td>~044*2TS~</td><td>黒</td></tr></tbody></table> 【コネクタ使用上のご注意】 1. コネクタの抜き差しについて (1) コネクタの嵌合は、下記の専用治具を用いて コネクタの結合軸を合わせて垂直に挿入して下さい。 製品名: W.FL-LP-IN. OUT (CL331-0323-2) もしくは W.FL2-LP-IN. OUT (CL331-0321-7) ◆斜め挿入はコネクタの変形(破損)となりますので行わないで下さい。 (2) コネクタの引抜きは、下記の専用治具を用いて引抜いて下さい。 製品名: W.FL2-LP-IN. OUT (CL331-0321-7) (挿入・引抜両用治具) ◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので 絶対に行わないで下さい。 2. ケーブル取り扱いについて (1) 本製品敷設後はコネクタ・ケーブルに負荷を加えないで下さい。 (2) ひんじ部等ケーブルに繰り返し負荷がかかる場合は事前にセットに 組込み問題のないことを確認願います。			長さ L [mm]	公差 [mm]	35 ≤ L ≤ 200	±4	200 < L ≤ 500	±8	500 < L ≤ 1000	±12	1000 < L	±1.5%	製品名	ケーブル色	~044*1TS~	白	~044*2TS~	黒	B																																
長さ L [mm]	公差 [mm]																																																			
35 ≤ L ≤ 200	±4																																																			
200 < L ≤ 500	±8																																																			
500 < L ≤ 1000	±12																																																			
1000 < L	±1.5%																																																			
製品名	ケーブル色																																																			
~044*1TS~	白																																																			
~044*2TS~	黒																																																			
C				C																																																
D				D																																																
E				E																																																
F	<table><tr><td>1</td><td>W.FL2-LP-040HF(C06)</td><td>CL331-0311-3-06</td><td>2</td><td>φ0.64ケーブル</td><td rowspan="2">ハロゲンフリー対象品</td></tr><tr><td>部番</td><td>製品名</td><td>製品コード</td><td>部番</td><td>製品名</td></tr></table> <table><tr><td>UNITS mm</td><td></td><td>SCALE FREE</td><td>△の数</td><td>訂正記事</td><td>設計</td><td>検図</td><td>年月日</td></tr></table> <table><tr><td rowspan="4"></td><td>承認</td><td>: NK.NINOMIYA</td><td>20190717</td><td>図番:</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>検図</td><td>: NK.NINOMIYA</td><td>20190717</td><td>製品名:</td><td colspan="3">WFL2-2HF6-044**TS-A-L 2</td></tr><tr><td>設計</td><td>: MK.INOUE</td><td>20190717</td><td>製品</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>製図</td><td>: MK.INOUE</td><td>20190717</td><td>コード</td><td colspan="3"></td></tr></table>			1	W.FL2-LP-040HF(C06)	CL331-0311-3-06	2	φ0.64ケーブル	ハロゲンフリー対象品	部番	製品名	製品コード	部番	製品名	UNITS mm		SCALE FREE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日		承認	: NK.NINOMIYA	20190717	図番:				検図	: NK.NINOMIYA	20190717	製品名:	WFL2-2HF6-044**TS-A-L 2			設計	: MK.INOUE	20190717	製品				製図	: MK.INOUE	20190717	コード				F
1	W.FL2-LP-040HF(C06)	CL331-0311-3-06	2	φ0.64ケーブル	ハロゲンフリー対象品																																															
部番	製品名	製品コード	部番	製品名																																																
UNITS mm		SCALE FREE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日																																													
	承認	: NK.NINOMIYA	20190717	図番:																																																
	検図	: NK.NINOMIYA	20190717	製品名:	WFL2-2HF6-044**TS-A-L 2																																															
	設計	: MK.INOUE	20190717	製品																																																
	製図	: MK.INOUE	20190717	コード																																																
FORM HC0011-5-1 1 2 3 4																																																				