




注 ① 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、
取扱いに注意してください。


② 製品名”L”の箇所はハーネスの長さを示します。
(標準公差は下記の通りとなります。)

長さ L (mm)	標準公差(mm)
$50 \leq L \leq 200$	± 4
$200 < L \leq 400$	± 8

3. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

品 名	ケーブル色
~088Y1T~	ハイ
~088Y2T~	クロ

【コネクタ寸法図】



【コネクタ使用上のご注意】

1. コネクタの抜き差しについて

(1) コネクタの嵌合は、下記の挿入治具を用いて両コネクタの結合軸を合わせ垂直に挿入して下さい。(図1)

製品名: U.FL(A)-LP-IN. OUT (CL331-2401-0)

◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)となりますので行わない下さい。

(2) コネクタの引抜きは、下記の専用引抜き治具を用いて引き抜いて下さい。(図2)

製品名: U.FL(A)-LP-IN. OUT (CL331-2401-0)

◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので絶対に行わない下さい。

2. ケーブル取り扱いについて

カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えない下さい。(図3)

◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の原因となりますのでご注意下さい。

挿入方法




図1

抜き方法




図2




図3

2	U.FL(A)-LP(P)-088	CL331-2400-0-00			
1	HRM(G)-200-088JBN	CL323-0960-0-00	3	RF-1.37/50 SY137/50	神宇通信
部番	製 品 名	製 品 コード	部番	製 品 名	製 造 業 者 名
UNITS mm		SCALE FREE	COUNT 1	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00005051	DESIGNED MK. INOUE
APPROVED : TO. KATAYAMA 20200615		DRAWING NO.		CHECKED : TO. KATAYAMA 20200615	
DESIGNED : MK. INOUE 20200615		PART NO.		TO. KATAYAMA	
DRAWN : MK. INOUE 20200615		CODE NO.		DATE 20200616	
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		HRMGJ-UFLA-088Y*T-A-L		1/1	