




注 ① 極細ケーブルの為、結線部に過度に力が加わらない様、
取扱いに注意してください。

② 製品名”L”の箇所はハーネスの長さを示します。
(標準公差は下記の通りとなります。)

長さ L (mm)	標準公差(mm)
$50 \leq L \leq 200$	± 4
$200 < L \leq 500$	± 8
$500 < L \leq 1000$	± 12
$1000 < L$	$\pm 1.5\%$


品 名	ケーブル色
~068N1T~	ハイ
~068N2T~	クロ
~068N3T~	シロ

3. 両端コネクタの径方向の位置関係は、図の位置より $\pm 45^\circ$ 以内の仕上がりとなります。
但し $\phi 1\text{mm}$ 以上は長尺品の為、任意とさせていただきます。


4. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。


【コネクタ使用上のご注意】

- コネクタの抜き差しについて
(1) コネクタの引抜きは、専用引抜き治具：U. FL-LP-N-2
(CL331-0494-5)を用いて垂直に引き抜いて下さい。
◆ケーブルを持った引き抜きは破損になりますので
絶対に行わないで下さい。
(2) コネクタのカン合は、両コネクタの結合軸を合わせ、
垂直に挿入してください。
◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)するので行わないで下さい。
- ケーブルの取り扱いについて
(1) カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の
原因となりますので、ご注意ください。



【コネクタ寸法図】



2	U. FL-LP-068HF	CL331-0566-4-00								
1	HRM-200-066PJ4BN(40)	CL323-0796-0-40		3	RF-MF50161	日星電気(株)				
部番	製 品 名		製 品 コ ー ド		部番	製 品 名	製 造 業 者 名			
UNITS mm				SCALE FREE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : TO. KATAYAMA		20200623		DRAWING NO.				
		CHECKED : TO. KATAYAMA		20200623		PART NO.				
		DESIGNED : MK. INOUE		20200623		HPJ-UFLHF6-068N*T-ALRS				
		DRAWN : MK. INOUE		20200623		CODE NO.				
										