

1		2		3		4									
						<table border="1"><thead><tr><th>製品名</th><th>ケーブル色</th></tr></thead><tbody><tr><td>~068Y1T~</td><td>灰</td></tr><tr><td>~068Y2T~</td><td>黒</td></tr><tr><td>~068Y3T~</td><td>白</td></tr></tbody></table>		製品名	ケーブル色	~068Y1T~	灰	~068Y2T~	黒	~068Y3T~	白
製品名	ケーブル色														
~068Y1T~	灰														
~068Y2T~	黒														
~068Y3T~	白														
注 ① 製品名末尾のLはケーブル指定長を示します。		② L>250について、角度公差は任意となります。		③ ケーブル長別の公差		【コネクタ寸法図】									
<table border="1"><thead><tr><th>L (mm)</th><th>標準公差</th></tr></thead><tbody><tr><td>100 ≤ L ≤ 200</td><td>± 4 mm</td></tr><tr><td>200 < L ≤ 500</td><td>± 8 mm</td></tr><tr><td>500 < L ≤ 1000</td><td>±12 mm</td></tr></tbody></table>		L (mm)	標準公差	100 ≤ L ≤ 200	± 4 mm	200 < L ≤ 500	± 8 mm	500 < L ≤ 1000	±12 mm						
L (mm)	標準公差														
100 ≤ L ≤ 200	± 4 mm														
200 < L ≤ 500	± 8 mm														
500 < L ≤ 1000	±12 mm														
※ 100mm未満、1000mmを超える場合は別途ご相談ください。															
4. 製品の仕様は予告なく変更することがあります。															
【コネクタ使用上のご注意】															
1. コネクタの抜き差しについて															
(1) コネクタの嵌合は、下記の挿入治具を用いて両コネクタの結合軸を合わせ垂直に挿入して下さい。(図1)															
製品名: U.FL(A)-LP-IN. OUT(CL331-2401-0)															
◆斜め挿入はコネクタが変形(破損)となりますので行わないで下さい。															
(2) コネクタの引抜きは、下記の専用引抜き治具を用いて引き抜いて下さい。(図2)															
製品名: U.FL(A)-LP-IN. OUT(CL331-2401-0)															
◆ケーブルを持った引抜きはコネクタ破損になりますので絶対に行わないで下さい。															
2. ケーブル取り扱いについて															
カン合後、下図荷重値以上の負荷をケーブルに加えないで下さい。(図3)															
◆コネクタの抜け・変形及びケーブルの抜け・断線の原因となりますのでご注意ください。															
図.1		図.2		図.3											
1 U.FL(A)-LP(P)-068		CL331-2402-0		2 φ1.13 ケーブル		ハロゲンフリー									
部番 製品名		製品コード		部番 製品名											
UNITS mm		SCALE FREE		COUNT 1		DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-D-00006261									
DESIGNED MS. MATSUMOTO		CHECKED MT. KANEKO		DATE 20210122											
DRAWN MK. INOUE		APPROVED NK. NINOMIYA		DRAWING NO. UFL-2LPA-068Y*T-A-L											
				PART NO. ①											
				CODE NO. ①/①											

FORM HC0011-5-51