

1	2	3	4
A			A
B			B
C			C
D			D
E			E
F			F

表示 HRM
180° 反対側 101

1/4-36UNS-2B

注 1. コネクタは適合ケーブルの中心導体を
中心端子として使用する。
[適合ケーブル]
RG-402 (0.141インチセミリジットケーブル)

2	ベリリウム銅	ニッケルめっき	4	ステンレス鋼	金めっき
1	ステンレス鋼	金めっき	3	シリコンゴム	(アカ)
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS

UNITS mm		SCALE 5 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE
-------------	--	----------------	-----------	--------------------------	----------	---------	------

**HIROSE
ELECTRIC
CO., LTD.**

APPROVED : NK. NINOMIYA 20220119
CHECKED : NK. NINOMIYA 20220119
DESIGNED : MT. KANEKO 20220119
DRAWN : YK. MITSUISHI 20220118

DRAWING
NO. ADC-004400-09-00
PART
NO. HRM-101(09)
CODE
NO. CL0323-0001-1-09

1/1

FORM HC0011-5-51