





May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。




- 注 1 . 平坦度は0.08mm以下となります。
- ② 端子めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
実装部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
- ③ 補強金具めっき仕様
接触部 : 金めっき 0.05μm MIN.
下地 : ニッケルめっき 1μm MIN.
(表面 : 封孔処理)
- ④ 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。

	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	B	Y	CHKD	DATE
△							△						
△							△						
△							△						

A-A (50:1)




嵌合断面図 (50:1)




4	PS	CLEAR, エンボスカバーテープ											
3	銅合金	③	7	PS	CLEAR, 補強用カラー								
2	銅合金	②	6	PS	BLACK, プラスチックリール								
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	POLYESTER	CLEAR, カバーテープ								
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS								
REMARKS						DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED			
						J. S. PARK	J. S. PARK	H. W. JO	T. S. KANG	17. 08. 09			
						17. 08. 09	17. 08. 09	17. 08. 09	17. 08. 09				
CODE NO. (OLD)		DRAWING NO.	JDC3-632161			PART NO.	BM23FR0.6-8DS-0.35V(895)						
	SCALE 10:1	HIROSE KOREA CO., LTD.				CODE NO	CL 6644-0075-3-895						
	UNITS mm												

6◇推奨基板パターン図




◇推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : 100 μm



5▷鉛フリークリームはんだの温度プロファイル（推奨）



リフロー方式 : N₂ リフロー

リフロー回数 : 2回以下

1)本加熱

220°C以上 60秒以下 (ピーク温度250°C)

2)予備加熱


150~180°C 90~120秒

- 5▷ 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のものです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。
- 6▷ 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。


	DRAWING NO.		PART NO.		F
	JDC3-632161		BM23FR0.6-8DS-0.35V(895)		
	SCALE	10:1	CODE NO		
UNITS	mm		CL 6644-0075-3-895		2/3
 HIROSE KOREA CO., LTD.					

May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。


リール形状および寸法 (Free)




B-B (5:1)




引き出し方法




9 テーピング (Free)




C-C (5:1)




D (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



E-E (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	QUANTITY	PART NO.	CODE NO.	DATE OF MANUFACTURED
生産月日	年	月	日	
図番	**	**	**	
品名	BM23FR0. 6-8DS-0. 35V(895)			
納入数量	1,000個			
納入者	HIROSE KOREA			

7 . 1リール1,000個巻きです。

8 . () 内寸法は参考寸法です。

9 . エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

10 . エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております

DRAWING NO.	JDC3-632161	PART NO.	BM23FR0. 6-8DS-0. 35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0075-3-895
UNITS	mm		
HRS HIROSE KOREA CO., LTD.			3/3