




注 1 . 平坦度は0.08mm以下となります。

② 端子めっき仕様

接触部 : 金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN.

実装部 : 金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN.

下地 : ニッケルめっき $1 \mu\text{m}$ MIN.

(表面 : 封孔処理)

③ 補強金具めっき仕様

接触部 : 金めっき $0.05 \mu\text{m}$ MIN.


下地 : ニッケルめっき $1 \mu\text{m}$ MIN.

(表面 : 封孔処理)


④ 図示近傍に HRSマーク または CAV No を表示します。

⑤ 製品側面に凹みを設ける場合があります。

△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B Y	檢圖 CHKD	年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	擔當 B Y	檢圖 CHKD	年月日 DATE
△				.	△				.
△				.	△				.
△				.	△				.




嵌合断面図 (50:1)




4	PS	CLEAR エンボスキャリアテブ							
3	銅合金	③	7	PS	CLEAR. 補強用カラー				
2	銅合金	②	6	PS	BLACK. プラスチックリール				
1	LCP	UL94 V-0, BLACK	5	POLYESTER	CLEAR. カバーテブ				
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS				
REMARKS						DRAWN	DESIGNED	CHECKED	APPROVED
						S. H. PARK 20. 04. 15	S. H. PARK 20. 04. 15	H. W. JO 20. 04. 15	H. W. JO 20. 04. 15
						RELEASED 20. 04. 15			
CODE NO. (OLD)		DRAWING NO.		PART NO.					
		JDC3-632434-95		BM23PF0.8-50DP-0.35V(895)					
SCALE		10:1		CODE NO					
UNITS		mm		HRS HIROSE KOREA CO., LTD.		CL 6644-0067-5-895		1/3	

⑦◆推奨基板パターン図




◆推奨メタルマスク開口部図

メタルマスク厚 : $100 \mu\text{m}$



⑥鉛フリークリームはんだの温度プロファイル (推奨)



リフロー方式: N_2 リフロー

リフロー回数: 2回以下


- 1) 本加熱
220°C以上 60秒以下 (ピーク温度250°C)
- 2) 予備加熱
150~180°C 90~120秒

- ⑥ . 温度はコネクタリード部近辺の基板表面温度を表します。
この温度プロファイルは上記適用条件のもです。
クリームはんだの種類、メーカー、基板サイズ、その他実装
部材等の条件により異なる場合がありますので、実装状態
を十分ご確認の上ご使用願います。
- ⑦ . 上記の推奨条件と、異なる設定を行なう場合は、弊社にご連絡を下さい。


DRAWING NO.	JDC3-632434-95	PART NO.	BM23PF0.8-50DP-0.35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO	CL 6644-0067-5-895
UNITS	mm		

HIROSE KOREA CO., LTD.


エンボスキャリアテープ (5:1)




B-B (5:1)




10 テーピング (Free)




C-C (5:1)




D (10:1)



リール形状および寸法 (Free)



E-E (FREE)



製品ラベル詳細

SUPPLIER	HIROSE
QUANTITY	1,000個
PART NO.	BM23PF0.8-50DP-0.35V(895)
CODE NO.	CL 6644-0067-5-895
DATE OF MANUFACTURED	2024.05.01
生産月日	年 月 日
図番	** ** *
品名	BM23PF0.8-50DP-0.35V(895)
納入数量	1,000個
納入者	HIROSE KOREA

8 . 1リール1,000個巻きます。

9 . () 内寸法は参考寸法です。

10 エンボス梱包仕様は JIS C 0806 (IEC60286-3) に準拠しております。

11 エンボスリールの外周(終端側)にエンボスキャリアテープ・カバーテープの補強を目的としたポリスチレン材の補強カラーを巻きつけております。

DRAWING NO.	JDC3-632434-95	PART NO.	BM23PF0.8-50DP-0.35V(895)
SCALE	10:1	CODE NO.	CL 6644-0067-5-895
UNITS	mm		
HRS	HIROSE KOREA CO., LTD.		