




A
B
C
D
E
F




推奨メタルマスク図(5:1)
[推奨メタルマスク T = 0.1mm]




- 注: 1 : POK16-R-PC の数量は1,000個/リールです。
2 : SMTリード先端部の平坦度は0.1以下です。
3 : 本コネクタを基板取付け前に相手コネクタ(POK16-PR-PC)と嵌合する ことは避けて下さい。
破損又は変形のおそれあり。
4 : 製品を受け取った6ヶ月以内に全製品を使用して下さい。
保管するときには製造社のパッケージへ入れた状態で箱に保管して下さい。
6ヶ月以上保管した製品を使用しようとする場合は、製品端子半田付け部をチェックした後使用して下さい。
温度 : -10°C TO +50°C
湿度 : 15 TO 85% RH.

推奨基板パターン図(5:1)

エンボステーピング仕様図(3:1)




リール仕様図(SCALE : FREE)



材質: PS(白)

△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B Y	検図 CHKD	年月日 DATE	△数 COUNT	訂正事項 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当者 B Y	検図 CHKD	年月日 DATE
△				..	△				..
△				..	△				..
△				..	△				..

3	チタニウム合金	金めっき						
1	銅合金	金めっき	2	LCP	(色 : 黒)			
部番.	材質	処理, 参考	部番.	材質	処理, 参考			
製品コード (OLD)			製図	設計	検図	承認	出図	
			H.G.PARK 20.05.26	H.G.PARK 20.05.26	D.G.KIM 20.05.26	H.S.KIM 20.05.26	ENG 20.05.26 DEPT	
	図番		製品名					
SCALE 7:1	JDC3-633113		POK16-R-PC(800)					
UNITS mm	HRS HIROSE KOREA CO.,LTD.		製品コード			CL 6341-0016-0-800		
						1/1		