改定	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	改定	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
1	-	RE-2-1476(M.P. Release)	JSK	LHJ	20.05.22	3	-	Revised	KYI	LHJ	21.12.15
2	-	Revised	KYG	LHJ	21.08.23						

使用規格		Universal Serial Bus Type-C Cable and Connector Specification Release 2.1 Universal Serial Bus Type-C Connectors and Cable Assemblies Compliance Document Revision 2.1b
定格	電流	1.25A Max. (電源用) (A1, A4, A9, A12, B1, B4, B5, B9, B12) 0.25A (その他)
	電圧	48V AC/DC
使用温度範囲		-40℃ ~ +105℃(温度上昇含め), 95% RH MAX.(結露無いこと)
保存温度範囲		-10℃ ~ +60℃(梱包状態), 15% ~ 70% RH

	項目	試験方法	規格	QT	AT
1	外観、構造、仕上げ	EIA 364-18 目視にて確認する。	物理的な破損が無いこと。	0	0
電気的性能					
2	接触抵抗	EIA 364-23 100mA(DC OR 1000Hz)以下で測定する。 4線測定が必要、PCB自体抵抗は除く。	初期 40mΩ以下 試験後、50mΩ以下	0	-
3	耐電圧	EIA 364-20 未嵌合状態でB方法で測定する。 AC100Vの電圧を１分間印加する。	せん絡、絶縁破壊が無いこと。	0	-
4	絶縁抵抗	EIA 364-21 嵌合/未嵌合状態でDC 500Vで測定する。	100MΩ以上	0	-
機械的性能					
5	挿入力	EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。	初期 & 試験後：5N to 20N (バージンプラグ使用)	0	-
6	抜去力	EIA 364-13 12.5mm/分で測定する。	初期 ： 8N to 20N 試験後 ： 6N to 20N(バージンプラグ使用)	0	-
7	繰り返し動作	EIA 364-09 10,000回の抜き差しを行う。 機械的稼働：500±50回/hr 嵌合ストローク：2.75mm 挿入/抜去力は12.5mm/分で測定する。	物理的な破損が無いこと。	0	-
8	ランダム振動	EIA 364-28 試験条件 VII, 試験文字 D 周波数 20-500 Hzで、 3軸方向 各15分 振動を加える。	1us以上の電気的瞬断がないこと。 測定後接触抵抗と耐電圧規格を満足すること。	0	-

参考	製図	設計	検図	承認	出図
	S.K.JANG 20.05.22	S.K.JANG 20.05.22	H.J.LEE 20.05.22	H.J.LEE 20.05.22	DEPT 21.12.15 ENG

注 QT：確認試験, AT：製品検査, O: 適用項目

図番	製品CLコード	製品名
JLC4-633111	CL 6246-0001-7	CX90B1B-24P

HIROSE KOREA.CO.,LTD	製品規格表	1/3

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

	項目	試験方法	規格	QT	AT
環境的性能					
9	温度寿命	EIA 364-17, A方法 105℃に120時間放置する。	物理的な破損が無いこと。	O	–
10	温湿度サイクル	EIA 364-31 25℃±3℃から80%±3%RHで1時間 65℃±3℃から50%±3%RHで1時間 24サイクル試験を行う。	物理的な破損が無いこと。	O	–
11	温度サイクル	EIA 364-32, 試験条件 I -55℃で+105℃10サイクル試験を行う。	物理的な破損が無いこと。	O	–
12	はんだ付け性	EIA 364-52 はんだ付け部をはんだ槽245℃±5℃中に5秒間浸漬させる。	はんだ浸漬面の95%以上が新しいはんだで濡れていること。	O	–
13	塩水噴霧	EIA 364-26 濃度5%の塩水、試験温度35℃中に48時間放置する。	コネクタの作動に影響を与える腐食が無いこと。	O	–
14	リフローヒート	リフロー条件[図-1] ピーク250℃マックス10秒基準で ２回リフローする。	絶縁座に異常ないこと。 ブリスター等の外観異常ないこと。	O	–

参　考



図-1　リフロープロファイル

注 QT：確認試験, AT：製品検査, O: 適用項目

図番	製品CLコード	製品名
JLC4-633111	CL 6246-0001-7	CX90B1B-24P

Qualification Test Sequence Table

	試験項目	試験グループ						
		A	B	C	D	E	F	G
1	外観、構造、仕上げ	1,6	1,14	1,6	1,6	1,6	1,3	1,6
2	接触抵抗	3, 5	3, 11	3, 5	3, 5	3, 5		3, 5
3	耐電圧		4, 12					
4	絶縁抵抗		5, 13					
5	挿入力		6, 9					
6	抜去力		7, 10					
7	繰り返し動作		8					
8	ランダム振動	4						
9	温度寿命			4				
10	温湿度サイクル				4			
11	温度サイクル					4		
12	はんだ付け性						2	
13	塩水噴霧							4
14	リフローヒート	2	2	2	2	2		2

参　考
1) 上記表の数字は各試験君別試験する順番を表示する。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

注 QT：確認試験, AT：製品検査, O: 適用項目

図番	製品CLコード	製品名
JLC4-633111	CL 6246-0001-7	CX90B1B-24P