





形別	配布先




注1) 誤挿入防止凹部は4極のみ中央に1つとする。

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△	1	後藤	小間	93.12.24	△				
△					△				
△					△				

カラー品 仕様番号

色	製品コード	製品名
青	CL541-0000-O-16	末尾に (16)
灰	CL541-0000-O-17	末尾に (17)
赤	CL541-0000-O-18	末尾に (18)

＜パネル取付寸法＞



注) DF1B中継ソケットをパネルに取付ける場合、取付け穴のa寸法がパネル板厚により異なりますのでご注意ください。また、取付け穴にはバリ等の無い様加工して下さい。

				パネル取付寸法				b
				△パネル板厚（mm）				
				0.5～0.8	0.9～1.2	1.3～1.6	1.7～2.0	
製品コード	製品名	A	B	a	a	a	a	
CL541-0719-7	DF1BA- 4DEP-2.5RC	2.5	8.6	12.8	13.0	13.6	14.1	8.8
0720-6	6	5.0	11.1	15.3	15.5	16.1	16.6	11.3
0721-9	8	7.5	13.6	17.8	18.0	18.6	19.1	13.8
0722-1	10	10.0	16.1	20.3	20.5	21.1	21.6	16.3
0723-4	12	12.5	18.6	22.8	23.0	23.6	24.1	18.8
0724-7	14	15.0	21.1	25.3	25.5	26.1	26.6	21.3
0725-0	16	17.5	23.6	27.8	28.0	28.6	29.1	23.8
0726-2	18	20.0	26.1	30.3	30.5	31.1	31.6	26.3
0727-5	20	22.5	28.6	32.8	33.0	33.6	34.1	28.8
0728-8	22	25.0	31.1	35.3	35.5	36.1	36.6	31.3
0729-0	24	27.5	33.6	37.8	38.0	38.6	39.1	33.8
0730-0	26	30.0	36.1	40.3	40.5	41.1	41.6	36.3
0731-2	28	32.5	38.6	42.8	43.0	43.6	44.1	38.8
0732-5	30	35.0	41.1	45.3	45.5	46.1	46.6	41.3
0734-0	34	40.0	46.1	50.3	50.5	51.1	51.6	46.3

1				ポリアミド樹脂				ナチュラル(白色)				UL94V-0																	
部番		材		質		処		理		備		考		部番		材		質		処		理		備		考			
				一般公差		寸法区分		公差		製図		担当		検図		査問		承認		出図		製品名 DF1BA-4DEP-2.5RC							
						6以下		±0.3		INC		INC		INC		INC		INC											
						6をこえ 18以下		±0.5		INC		INC		INC		INC		INC											
						18をこえ 50以下		±0.7		INC		INC		INC		INC		INC											
						50をこえ 125以下		±1		INC		INC		INC		INC		INC											
						125をこえ 250以下		±1.3		INC		INC		INC		INC		INC											
角		度		±1°		図名																							
旧CL		CL		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
旧図		DC3-		-		-		図番		ADC3-160043-		尺 度		単位		製品コード		CL		541-		0719		7		0734		0	