

適合コネクタ 適合ケーブル 適合機械		HIF3D-※D-2.54C, HIF3G-※S-2.54C UL Style 1007: AWG No.22, 24, 26						
性 能								
NO	項目名称	条 件	規 格 試験規格	ゲージ	測定 器	目視 感 触		
1	形状・材質・処理	DC-8004及び準処規格に適合のこと				○		
2	表 示	同 上				○		
3	主要部 熱処理	HRC で規格に適合のこと						
4	表 面 処 理	サビ、ハクリのないこと				○		
5	外 観 1	ネジ類のユルミがないこと				○		
6	”	スプリング類の破損				○		
7	外 観 2	ハンドル部変形				○		
8	”	歯型類の破損				○		
9	動 作 1	ハンドル部の動作機構				○		
10	動 作 2	ロケーター、ホルダーの動作機構				○		
11	動 作 3	ラチェット部の動作機構				○		
12	クリンプハイト	AWG 22 のケーブルにて規格を満足	0.89~0.81		○			
13	”	AWG 24 ”	0.84~0.76		○			
14	”	AWG 26 ”	0.84~0.76		○			
15	引 張 強 度	AWG 22 ”	5.4kgf以上		○			
16	”	AWG 24 ”	3.6kgf以上		○			
17	”	AWG 26 ”	2.4kgf以上		○			
18	ストッパー寸法	シャットハイト規格値を満足						
19	安 全 性	安全カバーの取付が確実なこと						
20	”	安全装置の動作						
21	附 属 品	附属品が揃っていること	ケース類			○		
備 考			製 図	担 当	検 図	査 閲	承 認	出 図
								
			治工具製品 規 格 表	品 名	HIF3-TB2226HC			
図 番		SLC4-80041		製品 コード	CL550-0154-1			