

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
適用規格										
定 格	電源	相	AC・DC	V	Hz	重量	0.5kg			
	消費電力					適合コネクタ	HIF2E-26D-2.54R* (*はA・SA・B・SBを表す)			
	空気源									
	消費空気量									
	使用温度範囲	℃～℃				適合電線	UL2651 AWG28 フラットケーブル(7/0.127)			
					適合設備	CL				
性 能										
構造	項 目	試 験 方 法				規 格	QT	AT		
	外観、構造および 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること	○	○		
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること	○	○		
備 考										
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。						製図 生技 10.09.09 工藤	担当 生技 10.09.09 高橋(真)	検図 生技 10.9.13 島田	承認 生技 10.9.14 坂部	出図
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目										
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.					製品規格表		製品名 HIF2E-26PB			
旧CL		図番 SLC4- 080071		製品コード CL 550-0189-6		1 1				

