

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
適用規格										
定 格	電源	相	AC・DC	V	Hz	重量	0.5kg			
	消費電力						適合コネクタ	HIF2E-34D-2.54R* (*はA・SA・B・SBを表す)		
	空気源									
	消費空気量									
	使用温度範囲	℃～℃					適合電線	UL2651 AWG28 フラットケーブル(7/0.127)		
							適合設備	CL		
性 能										
構造	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT	
	外観、構造および 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること		○	○	
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること		○	○	
備 考						製図	担当	検図	承認	出図
						生技 10.09.09 工藤	生技 10.09.09 高橋(真)	生技 10.9.13 島田	生技 10.9.14 坂部	
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。										
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目										
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.					製品規格表		製品名 HIF2E-34PB			
旧CL		図番 SLC4- 080073		製品コード CL 550-0191-8		1 1				

TO
PE

