

TO
PE

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
1	2	RE-P-0768	徳田	米村	00.8.29	1					
2	2	DIS-P-00015015	徳田	浅野	24.3.06	2					
適用規格											
定格	電源	相 AC・DC V Hz			重量	1000g					
	消費電力				適合コネクタ	2 DF22-1416PCA CL680-1192-0					
	空気源					2 DF22-1416SCA CL680-1190-0					
	消費空気量										
	使用温度範囲	℃～℃			適合電線	AWG14 AWG16					
						適合設備	- CL -				
性能											
	項目	試験方法				規格		QT	AT		
構造	外観、構造および仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること		○	○		
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること		○	○		
備考						製図	担当	検図	承認	出図	
						生技 00.1.24 徳田	生技 00.1.24 徳田	生技 00.1.24 米村	生技 00.1.24 相馬		
試験規格の記載の無い試験方法はJIS C 5402を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.			製品規格表			製品名 1 HT104/DF22-1416					
旧CL		図番 SLC- 275192			製品コード CL 550-0285-0					1	