

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
適用規格										
定 格	電源	相	AC・DC	V	Hz	重量	0.5 kg			
	消費電力					適合端子	DF63-1618SC	680-0514-5		
	空気源									
	消費空気量									
	使用温度範囲	℃～℃				適合電線	UL1007 AWG16 UL1007 AWG18			
					適合設備					
性 能										
構 造	項 目	試 験 方 法				規 格		QT	AT	
	外観、構造および 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること		○	○	
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること		○	○	
備 考						製図	担当	検図	承認	出図
						生技 14.6.23 工藤	生技 14.6.23 杉田	生技 14.6.24 天泉	承認 14.6.24 井澤	
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。										
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目										
TO	HRS ヒロセ電機株式会社		製品規格表		製品名					
PE	HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.				HT802/DF63-1618S-1					
	旧CL	図番	製品コード				1		1	
		SLC4-	276367		CL 550-0411-2					

生書記001-1