

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
適用規格										
定 格	電源	相	AC・DC	V	Hz	重量	0.5 kg			
	消費電力					適合端子	DF63-1618SC 680-0514-5			
	空気源									
	消費空気量									
	使用温度範囲	℃～℃				適合電線	UL1015 AWG16 UL1015 AWG18			
					適合設備					
性 能										
構 造	項 目	試 験 方 法				規 格	QT	AT		
	外観、構造および 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること	○	○		
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること	○	○		
備 考						製図	担当	検図	承認	出図
						生技 14.6.24 工藤	生技 14.6.24 杉田	生技 14.6.24 大東	生技 14.6.26 新藤	
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。										
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目										
TO PE HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.					製品規格表		製品名 HT802/DF63-1618S-2			
旧CL		図番 SLC4- 276369		製品コード CL 550-0413-8		1 1				