




Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検 BY	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検 BY	年月日 DATE
△			.	△			.
△			.	△			.
△			.	△			.



推奨ランドパターン寸法図



信号部断面図 (10:1)




- 注 1 本製品のSMTリードの平坦度は0.1maxとなります。
2 本製品には基板実装上の確任はありません。
3 SMTランド内側の××××の範囲は、コネクタ端子と接触することがありますので、SMTランド幅からパターンが出ないようしてください。
4 この範囲内には、本製品以外の部品を搭載しないでください。相手コネクタとの嵌合ができません。
5 本製品の梱包形態は、次頁の通りエンボスキャリヤ形テープビンクとなります。

2	銅合金	接触部：ニッケル下地+金めっき0.1μm 結露部：ニッケル下地+金めっきフラッシュ
1	LCP樹脂	ページュ UL94V-0
部番	材 質	処 理 , 備 考
備考	REMARKS	すずめっき
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製 図 担 当 検 査 出 図 DRAWN DESIGNED CHECKED APPROVED RELEASED
	ADC3-152102-02	PCC 松川 PCC 松川 PCC 石田 PCC 石田
	5:1	製品名 PART NO.
	単位 UNITS mm	FX11LA-116P-SV (22)
		製品コード CODE NO.
		CL573-0044-7-22
		1
		2

TO
PCK

△の数 COUNT	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	設計校 BY CHKD	年月日 DATE	訂正記 DESCRIPTION OF REVISIONS	設計校 BY CHKD	年月日 DATE
△		..		..			..
△		..		..			..
△		..		..			..


リール状態寸法図 (Free)



- 注 1 リールの製品梱包数は1000個とします。
2 引き出し始めと終わりの10ポケット以上は空ポケットになります。
3 本製品にはエンボスキャリヤテープ梱包上の機能はありません。

吸着用テープ部詳細図 (5:1)

A (5:1)



TO
PCK

梱包仕様図

2	PET樹脂	トップカバーテープ	4	ポリイミド	(吸着用テープ)
1	PS樹脂	エンボスキャリヤテープ	3	(コネクタ)	
部番	材質	処理，備考	部番	材質	処理，備考
備考 REMARKS					
梱包仕様図					
旧製品コード CODE NO. (OLD)		図番 DRAWING NO.		製品名 PART NO.	
		ADC3-152102-02		FX11LA-116P-SV (22)	
		単位 UNITS mm		製品コード CODE NO.	
		HRS		CL573-0044-7-22	
		HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		2	