


| Δの数<br>COUNT | 訂正記<br>DESCRIPTION OF REVISIONS | 年月日<br>DATE | 訂正記<br>DESCRIPTION OF REVISIONS | 年月日<br>DATE |
|--------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|
| △            |                                 | ..          |                                 | ..          |
| △            |                                 | ..          |                                 | ..          |
| △            |                                 | ..          |                                 | ..          |

A-A (10:1)




ユニバーサル寸法表

| 製品名                 | 製品コード           | 極数  | 5 | A    | B    | C    | D    | E    |
|---------------------|-----------------|-----|---|------|------|------|------|------|
| FX6- 20P-0.8SV1(92) | CL576-0021-0-92 | 20  | ○ | 15.8 | 12.9 | 10.7 | 7.2  | 12.8 |
| FX6- 40P-0.8SV1(92) | CL576-0023-6-92 | 40  | ○ | 23.8 | 20.9 | 18.7 | 15.2 | 20.8 |
| FX6- 50P-0.8SV1(92) | CL576-0024-9-92 | 50  | ○ | 27.8 | 24.9 | 22.7 | 19.2 | 24.8 |
| FX6- 60P-0.8SV1(92) | CL576-0025-1-92 | 60  | ○ | 31.8 | 28.9 | 26.7 | 23.2 | 28.8 |
| FX6- 80P-0.8SV1(92) | CL576-0027-7-92 | 80  | ○ | 39.8 | 36.9 | 34.7 | 31.2 | 36.8 |
| FX6-100P-0.8SV1(92) | CL576-0028-0-92 | 100 | - | 47.8 | 44.9 | 42.7 | 39.2 | 44.8 |

- 注 1) HR5 マークは任意の面 1箇所に表示します。  
2) SMTリード先端部における平坦度 (CO-PLANARITY) は、MAX0.1mmとします。  
3) 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。  
4) 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。  
5) 「O」は、現在取扱っている製品です。  
6) ( )内寸法は、参考値を示します。

推奨ランドパターン寸法図 (実装面側)



TO  
PCK

|                                                                                                            |                                           |                                       |                         |      |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|------|---------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | PPS樹脂                                     | ライトフラウン,UL94V-0                       | 2                       | りん青銅 | 接続部:金めっき 0.1μm min<br>実装部:純すめっき 1μm min<br>下地:ニッケルめっき 1μm min |
| 部番                                                                                                         | 材質                                        | 処理,備考                                 | 部番                      | 材質   | 処理,備考                                                         |
| 備考 REMARKS                                                                                                 |                                           |                                       |                         |      |                                                               |
| 製図 承認 出図<br>DRAWN DESIGNED CHECKED APPROVED RELEASED<br>HIF 04.02.24 HIF 04.02.25 HIF 04.02.25<br>鈴木 中村 大川 |                                           |                                       |                         |      |                                                               |
| 旧製品コード<br>CODE NO. (OLD)<br>CL                                                                             | 図番<br>DRAWING NO.<br>ADC3-152944-22       | 製品名<br>PART NO.<br>FX6-*P-0.8SV1 (92) | 製品コード CODE NO.<br>CL576 |      |                                                               |
| 単位<br>SCALE<br>FREE<br>mm                                                                                  | HRS ヒロセ電機株式会社<br>HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. |                                       |                         |      |                                                               |

