Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。





A−A(10:1)



推奨ランドパターン寸法図(実装面側)
(推奨メタルマスク厚:t=0.15mm)



注 1 HRS マークは任意の面1箇所に表示します。
2 SMTリード先端部における平坦度(CO−PLANARITY)は、MAXO.1mmとします。
3 本品の納入形態はエンボス梱包とし、詳細は梱包仕様図を参照願います。
4 改造等によりヒケ逃げ等追加をすることがありますのでご了承下さい。
5 ( )内寸法は、参考値を示します。

部番	材質	処理,備考
1	PPS樹脂	ライトブラウン, UL94V−0
2	りん青銅	接触部:金めっき 0.1μm min. 実装部:純すずめっき 1μm min. 下地:ニッケルめっき 2μm min.
3	ポリスチレン	(エンボステープ)
4	ポリエステル	(カバーテープ)

UNITS	SCALE	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
mm	2:1					

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

承認	HS.OKAWA	09.09.09
検図	HT.YAMAGUCHI	09.09.09
設計	SY.KAMIGA	09.09.09
製図	HK.SUNADORI	09.09.08

図番: ADC3-084986-22
製品名: FX6-100S-0.8SV2(92)
製品コード: CL576-0128-4-92
△ 1/2

HRS DRAWING FOR REFERENCE

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

梱包仕様図（２：１）



HRS DRAWING FOR REFERENCE

リール状態寸法図（FREE）





注　１　（　）内寸法は参考値を示します。
　　２　１リール：製品は１０００個梱包と致します。

HRS	図番：	ADC3-084986-22
	製品名：	FX6-100S-0.8SV2(92)
	製品コード	CL576-0128-4-92　△　2/2