



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注 ① a面からの寸法を示します。
② 端子及び金具リードの平坦度は0.1MAXです。
③ 補強フィルムの厚みは0.188(7.5mil)以上として下さい。
④ 肉抜きまたは切欠きを示します。極数により形状・位置は任意とします。
⑤ 本製品は、ハロゲンフリー対応品です。(Br含有率: 900ppm以下、Cl含有率: 900ppm以下、Br+Cl総含有率: 1500ppm以下)

推奨メタルマスク厚: t=0.15

5	黄銅	ニッケル下地1μmMIN+純ずめつき1μmMIN	9	(コネクタ)	
4	黄銅	ニッケル下地1μmMIN+純ずめつき1μmMIN	8	ポリスチレン	
3	りん青銅	ニッケル下地1μmMIN+金めつき0.05μmMIN	7	ポリエステル	
2	LCP	(クロ) UL94V-0	6	ポリスチレン	
1	LCP	(グレー) UL94V-0			
部番	材質	処 理, 備 考	部番	材質	処 理, 備 考
UNITS mm	SCALE 5:1	訂 正 記 事	設 計	検 図	年月日
HRS HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		承認: NM. NISHIMATSU 10.08.25	図番: ADC3-155415-17		
		検 図: HS. SAKAMOTO 10.08.25	製品名: FH28D-**S-0.5SH(98)		
		設 計: TO. SHIBUYA 10.08.25	製品コード: CL586		
		製 図: TO. SHIBUYA 10.08.25			



Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

コネクタ、FPC、ランド、メタルマスク寸法表

製品名	製品コード	極数	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
FH28D-20S-0.5SH(98)	CL586-1823-5-98	20	9.5	14.9	10.57	11.15	12.35	14.58	10.5	12.1	15.6	12
FH28D-28S-0.5SH(98)	CL586-1835-4-98	28	13.5	18.9	14.57	15.15	16.35	18.58	14.5	16.1	19.6	16
FH28D-30S-0.5SH(98)	CL586-1827-6-98	30	14.5	19.9	15.57	16.15	17.35	19.58	15.5	17.1	20.6	17
FH28D-50S-0.5SH(98)	CL586-1808-1-98	50	24.5	29.9	25.57	26.15	27.35	29.58	25.5	27.1	30.6	27
FH28D-55S-0.5SH(98)	CL586-1821-0-98	55	27	32.4	28.07	28.65	29.85	32.08	28	29.6	33.1	29.5
FH28D-64S-0.5SH(98)	CL586-1813-1-98	64	31.5	36.9	32.57	33.15	34.35	36.58	32.5	34.1	37.6	34
FH28D-68S-0.5SH(98)	CL586-1819-8-98	68	33.5	38.9	34.57	35.15	36.35	38.58	34.5	36.1	39.6	36
FH28D-74S-0.5SH(98)	CL586-1828-9-98	74	36.5	41.9	37.57	38.15	39.35	41.58	37.5	39.1	42.6	39

梱包仕様図寸法表

製品名	製品コード	極数	L	M	N	P	Q	R	T	S
FH28D-20S-0.5SH(98)	CL586-1823-5-98	20	10.5	15.3	11.5	12.5	24	25.4	29.4	16.3
FH28D-28S-0.5SH(98)	CL586-1835-4-98	28	14.5	19.3	14.2	15.2	28.4	32	33.4	20.3
FH28D-30S-0.5SH(98)	CL586-1827-6-98	30	15.5	20.3	14.2	15.2	28.4	32	33.4	21.3
FH28D-50S-0.5SH(98)	CL586-1808-1-98	50	25.5	30.3	20.2	21.2	40.4	44	45.4	-
FH28D-55S-0.5SH(98)	CL586-1821-0-98	55	28	32.8	20.2	21.2	40.4	44	45.4	-
FH28D-64S-0.5SH(98)	CL586-1813-1-98	64	32.5	37.3	26.2	27.2	52.4	56	57.4	-
FH28D-68S-0.5SH(98)	CL586-1819-8-98	68	34.5	39.3	26.2	27.2	52.4	56	57.4	-
FH28D-74S-0.5SH(98)	CL586-1828-9-98	74	37.5	42.3	26.2	27.2	52.4	56	57.4	43.3



図番：	ADC3-155415-17
製品名：	FH28D-**S-0.5SH(98)
製品コード	CL586

