Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

| | △の数 COUNT | 訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS | 設計 BY | 検図 CHKD | 年月日 DATE |
|---|---|---|---|---|---|
| △ | | | | | . . |
| △ | | | | | . . |
| △ | | | | | . . |







推奨基板寸法図




| 製品名 | 製品コード | 極数 | A | B |
|---|---|---|---|---|
| HIF3E-10PA-2.54DS (71) | CL614-0041-0-71 | 10 | 13.7 | 10.16 |
| HIF3E-12PA-2.54DS (71) | CL614-0050-0-71 | 12 | 16.24 | 12.7 |
| HIF3E-16PA-2.54DS (71) | CL614-0042-2-71 | 16 | 21.3 | 17.78 |
| HIF3E-18PA-2.54DS (71) | CL614-0051-3-71 | 18 | 23.86 | 20.32 |
| HIF3E-20PA-2.54DS (71) | CL614-0043-5-71 | 20 | 26.4 | 22.86 |
| HIF3E-26PA-2.54DS (71) | CL614-0044-8-71 | 26 | 34.0 | 30.48 |
| HIF3E-30PA-2.54DS (71) | CL614-0045-0-71 | 30 | 39.1 | 35.56 |
| HIF3E-34PA-2.54DS (71) | CL614-0046-3-71 | 34 | 44.2 | 40.64 |
| HIF3E-40PA-2.54DS (71) | CL614-0047-6-71 | 40 | 51.8 | 48.26 |
| HIF3E-50PA-2.54DS (71) | CL614-0048-9-71 | 50 | 64.5 | 60.96 |
| HIF3E-60PA-2.54DS (71) | CL614-0049-1-71 | 60 | 77.2 | 73.66 |

注 1 表示位置は任意とします。
2 ( ) 内寸法は、参考値を示します。

HRS DRAWING FOR REFERENCE

| 部番 | 材質 | 処理，備考 | 部番 | 材質 | 処理，備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PBT樹脂 | クロ UL94V-0 | 2、3 | 黄銅 | 接触部：金めっき 0.2μm min<br>ディップ部：純すずめっき 2μm min<br>下地：ニッケルめっき2.5μm min |

| 備考 REMARKS | 製図 DRAWN | 設計 DESIGNED | 検図 CHECKED | 承認 APPROVED | 出図 RELEASED |
|---|---|---|---|---|---|
| | HIF 04.02.09 鈴木 | HIF '04.2.10 中村 | HIF '04.2.12 山口 | HIF '04.2.12 大川 | |

| 旧製品コード CODE NO. (OLD) | 尺度 SCALE FREE / 単位 UNITS mm | 図番 DRAWING NO. | 製品名 PART NO. |
|---|---|---|---|
| | | ADC3-154456-21 | HIF3E-**PA-2.54DS (71) |
| | HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD. | 製品コード CODE NO. CL614 | 1/1 |

| TO |
|---|
| PCK |
| |
| |
| |

FORM NO.233