


Δの数 COUNT	訂正記号 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記号 DESCRIPTION OF REVISIONS	年月日 DATE
△			△		
△			△		
△			△		

製品名	製品コード	種数	A	B
A1-6PA-2.54DS(71)	CL619-0001-7-71	6	7.62	5.08
A1-8PA-2.54DS(71)	CL619-0016-4-71	8	10.16	7.62
A1-10PA-2.54DS(71)	CL619-0002-0-71	10	12.70	10.16
A1-12PA-2.54DS(71)	CL619-0003-2-71	12	15.24	12.70
A1-14PA-2.54DS(71)	CL619-0004-5-71	14	17.78	15.24
A1-16PA-2.54DS(71)	CL619-0005-8-71	16	20.32	17.78
A1-18PA-2.54DS(71)	CL619-0006-0-71	18	22.86	20.32
A1-20PA-2.54DS(71)	CL619-0007-3-71	20	25.40	22.86
A1-24PA-2.54DS(71)	CL619-0008-6-71	24	30.48	27.94
A1-26PA-2.54DS(71)	CL619-0009-9-71	26	33.02	30.48
A1-30PA-2.54DS(71)	CL619-0010-8-71	30	38.10	35.56
A1-34PA-2.54DS(71)	CL619-0011-0-71	34	43.18	40.64
A1-40PA-2.54DS(71)	CL619-0012-3-71	40	50.80	48.26
A1-50PA-2.54DS(71)	CL619-0013-6-71	50	63.50	60.96
A1-60PA-2.54DS(71)	CL619-0014-9-71	60	76.20	73.66
A1-64PA-2.54DS(71)	CL619-0015-1-71	64	81.28	78.74



推奨基板寸法図

注 1 3.4mm以上は、リブが左右に追加されます。また、種数により右に移動することがあります。  
 2 ( ) 内寸法は、参考値を示します。

1	PBT樹脂	クロ UL94V-0	2, 3	黄銅
部番	材質	処理, 備考	部番	材質
備考	REMARKS			
旧製品コード CODE NO. (OLD)	図番 DRAWING NO.	製品名 PART NO.	検査承認 CHECKED APPROVED	検査承認 CHECKED APPROVED
	ADC3-071468-21	A1-PA-2.54DS (71)	山岡	山岡
単位 UNITS	mm	製品コード CODE NO.	検査承認 CHECKED APPROVED	検査承認 CHECKED APPROVED
		CL619	大川	大川

TO
PCK