


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
 本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

| | | | | | | | |
|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
| △の数 | 訂正記事 | 担当検図 | 年月日 | △の数 | 訂正記事 | 担当検図 | 年月日 |
| △ | | | | △ | | | |
| △ | | | | △ | | | |
| △ | | | | △ | | | |



HRS DRAWING FOR REFERENCE

1 リン青銅 各部 ニッケルメッキ+金メッキ
 他部分 ニッケルメッキ

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------|---|---|---|---|----|-----|----|-----|-------------|----|----|----|-----|----------------|
| 部番 | 材 | 質 | 処 | 理 | 備 | 考 | 部番 | 材 | 質 | 処 | 理 | 備 | 考 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| T | 寸法区分 公差 | | | | | | 製図 | 担当 | 検図 | 査閲 | 承認 | 出図 | | | |
| | 6以下 ±0.3 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 6をこえ 18以下 ±0.5 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18をこえ 50以下 ±0.7 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 50をこえ 125以下 ±1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 125をこえ 250以下 ±1.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 角 度 ±1' | | | | | | 図名 | 製品図 | | 製品名 | AI-2630SCFC | | | | | |
| IE | CL | | | | | | | | | | | 尺度 | 単位 | 製品 | |
| IE | DC4- | | | | | | | | | | | 10 | mm | コード | CL 619-0212-2- |
| 図 | DC4- | | | | | | | | | | | 1 | | | |

| | |
|----|--|
| 形別 | |
| 指示 | |

ヒロセ電機株式会社