


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.  
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

| 1   |      |  |  | 2  |    |     |   | 3   |      |  |  | 4  |    |     |   |
|-----|------|--|--|----|----|-----|---|-----|------|--|--|----|----|-----|---|
| △の数 | 訂正記事 |  |  | 担当 | 検図 | 年月日 |   | △の数 | 訂正記事 |  |  | 担当 | 検図 | 年月日 |   |
| △   |      |  |  |    |    | .   | . | △   |      |  |  |    |    | .   | . |
| △   |      |  |  |    |    | .   | . | △   |      |  |  |    |    | .   | . |
| △   |      |  |  |    |    | .   | . | △   |      |  |  |    |    | .   | . |



| 1    |  |       |  |     |  |     | ポリブチル樹脂      |    |      |     | 70 (UL94V-0) |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
|------|--|-------|--|-----|--|-----|--------------|----|------|-----|--------------|-----|----------------|-----|--------------|--|-----|--|--|--|
| 部番   |  | 材 質   |  | 処 理 |  | 備 考 |              | 部番 |      | 材 質 |              | 処 理 |                | 備 考 |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 製 図          |    | 担 当  |     | 検 図          |     | 査 閲            |     | 承 認          |  | 出 図 |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     |              |    |      |     |              |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 寸 法 区 分      |    | 公 差  |     |              |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 6以下          |    | ±0.3 |     |              |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 6をこえ 18以下    |    | ±0.5 |     |              |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 18をこえ 50以下   |    | ±0.7 |     |              |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 50をこえ 125以下  |    | ±1   |     |              |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 125をこえ 250以下 |    | ±1.3 |     |              |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 角 度          |    | ±1°  |     |              |     |                |     |              |  |     |  |  |  |
| 旧 CL |  | -     |  |     |  |     | 図 名          |    | 組立図  |     |              |     | 製品名            |     | A2A-2S-2.54F |  |     |  |  |  |
| 旧 図  |  | DC 4- |  |     |  |     | 尺 度          |    | 単 位  |     | 製 品          |     | CL 620-0517-0- |     |              |  |     |  |  |  |
|      |  |       |  |     |  |     | 5            |    | mm   |     | コード          |     |                |     |              |  |     |  |  |  |