


1				2				3				4			
△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		△の数		訂正記事		担当	
△								.	.	△					
△								.	.	△					
△								.	.	△					



端子 No. 12 表示

端子 No. 2 表示

端子 No. 11 表示

端子 No. 1 表示

部番				材 質				処 理				備 考			
1				PBT樹脂				ク □				UL94V-O			
寸 法 区 分		公 差		製 図		担 当		検 図		査 閲		承 認		出 図	
6以下		±0.3		PC技		PC技		PC技		PC技		PC技		PC技	
6をこえ 18以下		±0.5		63.7.1		63.7.1		63.7.1		63.7.1		63.7.1		63.7.1	
18をこえ 50以下		±0.7		森		森		森		森		森		森	
50をこえ 125以下		±1													
125をこえ 250以下		±1.3													
角 度		±1°		図 名		製 品 名		製 品 名		A3B-12D-2C					
旧 CL		DC 4 - - -		尺 度		単 位		製 品 名		CL 621-0309-9-					
旧 図		DC 4 - - -		5		1		mm							
図 番		DC4-21396-													

形別
配布先
PCK

ロコ電機株式会社