









	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE	Δの数 COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS	担当検図 BY CHKD	年月日 DATE
A	1	RE-F-09824	中村山口	04.06.09				.
B				.				.
C				.				.



(26, 34, 50 極)



(20, 32, 40, 52, 60, 68, 80, 100 極)



(26, 34, 50 型)

注 1 () 内寸法は、参考値を示します。

製品名	製品コード	極数	A	B	C
HIF6A- 20PA-1,27DSA(71)	CL631-0301-4-71	20	20.95	11.43	18.75
HIF6A- 26PA-1,27DSA(71)	CL631-0302-7-71	26	24.76	15.24	22.56
HIF6A- 32PA-1,27DSA(71)	CL631-0303-0-71	32	28.57	19.05	26.37
HIF6A- 34PA-1,27DSA(71)	CL631-0304-2-71	34	29.84	20.32	27.64
HIF6A- 40PA-1,27DSA(71)	CL631-0305-5-71	40	33.65	24.13	31.45
HIF6A- 50PA-1,27DSA(71)	CL631-0306-8-71	50	40.00	30.48	37.80
HIF6A- 52PA-1,27DSA(71)	CL631-0307-0-71	52	41.27	31.75	39.07
HIF6A- 60PA-1,27DSA(71)	CL631-0308-3-71	60	46.35	36.83	44.15
HIF6A- 68PA-1,27DSA(71)	CL631-0309-6-71	68	51.43	41.91	49.23
HIF6A- 80PA-1,27DSA(71)	CL631-0310-5-71	80	59.05	49.53	56.85
HIF6A-100PA-1,27DSA(71)	CL631-0311-8-71	100	71.75	62.23	69.55

1	PBT樹脂	□□	UL94V-0	2,3	黄銅	接 触 部 : 金めつき 0.2μm min デ ィ 71° 部 : 純すめつき 2μm min 下 地 : ニッケルめつき 2.5μm min							
処番	材 質	処 理 , 備 考	材 質	製 図 担 当	検 図	承認	出 発						
備考	REMARKS				製 図 形 式	DESIGNED	CHECKED	APPROVED	RELEASED				
					04.02.13 HIF 鈴木	04.02.14 HIF 中村	04.02.14 HIF 山口	04.02.14 HIF 大川					
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC3-082798-21	 尺 度 SCALE FREE 単位 UNITS mm	製品名 PART NO. HIF 6A- * PA-1.27DSA (71) 製品コード CODE NO. CL631							1/			
		HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.											