Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

HRS DRAWING FOR REFERENCE



5 圧着端子挿入図

水平挿入 ○



斜め挿入 ×



2 ダンボール形状図



2 リール形状図



ラベル詳細

HRS	検査
品名コード	CL666-0034-3-00
品 名	DF57-2830SCFA
数 量	40000
仕 様	
LOT No.	
継ぎ目	

注1. 1リール40000ピン巻き。
2 リール形状・ダンボール形状は図示の通りになります。
3. ダンボール1箱の中には最大5リールが梱包されます。
4. アプリケータ調整の際は、必ずケーブルを使用して圧着形状を確認してください。
5 性能信頼性を維持するため、圧着端子(DF57-2830SCFA)を斜めに挿入しないでください。

NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS
1	りん青銅	接触部：金めっき 0.2μm MIN キャリア部：すずめっき 0.1μm MIN 下地 ：ニッケルめっき 2μm MIN			

UNITS mm	SCALE 20 : 1	△0	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	DESIGNED	CHECKED	DATE

HIROSE ELECTRIC CO., LTD.

APPROVED	KI. AKIYAMA	15. 06. 22
CHECKED	TS. KUMAZAWA	15. 06. 22
DESIGNED	TS. MIYAKI	15. 06. 22
DRAWN	MI. SAKIMURA	15. 06. 22

DRAWING NO.	ADC-346818-00-01
PART NO.	DF57-2830SCFA
CODE NO.	CL666-0034-3-00

△0 1/1