






Apr.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



2 リール形状図



ラベル
Part No. Label

ラベル詳細
Detail of part No. Label

HRS		検査
品名コード	CL680-3014-9	
品名	DF60-1012SCFA	
数量	900	
仕様		
LOT No.		
継ぎ目		
Section	Inspection	
Lot No.		
Specification		
Quantity		
Part No.		
Code No.		

- 注1 1リール900ピン巻き。
2 リール形状は図示の通りになります。
3 アプリケーター調整の際は、必ずケーブルを使用して圧着形状を確認してください。

				1	銅合金		接触部：金めつき0.2μmMIN その他：ニッケルめつき1μmMIN				
部番		材 質		処 理 , 備 考		部番	材 質		処 理 , 備 考		
UNITS mm				SCALE 2 : 1		△の数	訂 正 記 事		設 計	検 図	年月日
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				承 認 : OM.MIYAMOTO		12.10.09		図番: ADC3-341029-00			
				検 図 : SZ.ONO		12.10.09		製品名: DF60-1012SCFA			
				設 計 : TH.YOSHIZAWA		12.10.09		製品コード: CL680-3014-9-00			
				製 図 : TH.YOSHIZAWA		12.10.09		1 1			