







Apr. 1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。



- 注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
2. 上はパターン禁止となります。
3. ゲート位置は図示近辺に設定しています。
4. 図示近傍にHRSマークおよびCAV No. の表示があります。



推奨メタルマスク：厚み 120 μm, 開口率 80%



2	りん青銅	接触部 : 金めっき 0.05 μm MIN リード部 : 金めっき 0.05 μm MIN 下地 : ニッケル 1 μm MIN	7	PS	CLEAR, 補強用カラー
			6	PS	BLACK, プラスチックリール
			5	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ
			4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ
1	LCP	BLACK, UL94-0	3	りん青銅	金めっき 0.05 μm MIN 下地 : ニッケル 1 μm MIN
NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH, REMARKS
UNITS mm		SCALE 10:1	COUNT		DESCRIPTION OF REVISIONS
HRS		HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	APPROVED : WR. FUKUCHI CHECKED : TS. MIYAZAKI DESIGNED : RH. KITAGAWA DRAWN : YK. MITSUISHI		20200825 20200825 20200825 20200825
		DRAWING NO. PART NO. CODE NO.		ADC-334868-58-00 DF40B-12DS-0.4V(58) CL684-4152-3-58	
				1/2	

