










推奨メタルマスク：厚み 120 μm ，開口率 80%



- 注) 1. 平坦度は0.1mm以内です。
 2. 上はパターン禁止となります。
 3. 図示近傍にHRSマークおよびCAV No. の表示があります。
 4. ゲート位置は図示近辺に設定しています。
 製品側面に凹みを設ける場合があります。

2	りん青銅	接触部	: 金めっき 0.1μm MIN	5	ポリエステル	CLEAR, カバーテープ			
		リード部	: 金めっき 0.05μm MIN	4	PS	CLEAR, エンボスキャリアテープ			
		下地	: ニッケル 1μm MIN	3	りん青銅	金めっき 0.05μm MIN 下地 : ニッケル 0.05μm MIN			
1	LCP	BLACK, UL94-0							
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS			NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE 10 : 1		COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS		DESIGNED	CHECKED	DATE
 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED	: WR. FUKUCHI	20200825	DRAWING NO. ADC-354974-75-00				
		CHECKED	: TS. MIYAZAKI	20200825	PART NO. DF40B<2.0>-20DS-0.4V<75>				
		DESIGNED	: RH. KITAGAWA	20200825	CODE NO. CL684-4213-6-75				
		DRAWN	: YK. MITSUISHI	20200825	 				
						 			

