

No.	項目	内 容																																			
1	製品名の構成	DF 20 A - # DS - 1 C シリーズ名:DF シリーズNo.:20 形状記号:圧着ソケット 極数:10,20,30,40,50 極 結線部形態:圧着ケース コンタクトピッチ:1mm コネクタ種別:ダブルロウソケット																																			
2	保存温度範囲	-10℃ ～ +60℃ （基板搭載前の未使用品に対する長期保存状態に適用します。 基板搭載後、及び輸送時などの一時的保存状態には使用温度範囲が適用されます。）																																			
3	使用温度範囲	-30℃ ～ +85℃ （通電による温度上昇を含みます。）																																			
4	梱包方法	最小梱包資材 ☐ 個装（ ） ☒ 内装（1パック 100個入り） ☒ 外装（ダンボール箱） 保管上の注意 ☐ 銀メッキを使用しているため密閉すること。 ☒ 変形しやすい箇所があるため、荷重がかからないようにすること。 ☒ 長期保管時の温度範囲は、+10℃ ～ +30℃ とします。 又、保管は直射日光の当たらない所に弊社梱包、 あるいは、密閉した状態でお願いします。																																			
5	難燃性	☒ 94V-0 ☐ 94HB ☐ 一般材（燃焼の可能性有り）																																			
		<table><tr><td>設計</td><td>検図</td><td>査閲</td><td>承認</td><td>出図</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">製品名</td><td colspan="3">DF20A-#DS-1C</td></tr><tr><td>△の数</td><td>訂正記事</td><td>設計</td><td>検図</td><td>年月日</td></tr><tr><td colspan="2">製品コード</td><td colspan="3">CL686</td></tr><tr><td colspan="2">納入仕様書</td><td colspan="3">図番</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="3">SLC4-162442-02</td></tr></table>	設計	検図	査閲	承認	出図						製品名		DF20A-#DS-1C			△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	製品コード		CL686			納入仕様書		図番					SLC4-162442-02		
設計	検図	査閲	承認	出図																																	
製品名		DF20A-#DS-1C																																			
△の数	訂正記事	設計	検図	年月日																																	
製品コード		CL686																																			
納入仕様書		図番																																			
		SLC4-162442-02																																			