

△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		△の数		訂正記事		担当		検図		年月日	
適用規格																			
定 格		電源		相		AC・DC		V		Hz		重量		5kg					
		消費電力										適合端子		PQ50-15PCFA				236-2016-8	
		空気源								PQ50-15SCFA				236-2017-0					
		消費空気量								PQ50A-15PCFA				236-2073-1					
		使用温度範囲						℃～		℃		適合電線		UL1015 AWG14					
										適合設備				CM105		CL		901-0005-4	
性 能																			
項 目		試 験 方 法								規 格				QT		AT			
外観、構造および仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する								図面と合致していること				○		○			
表示		目視にて確認する。								図面と合致していること				○		○			
構 造																			
備 考										製図		担当		検図		承認		出図	
										生技 13.7.17 工藤		生技 13.7.17 杉田							
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。																			
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目																			
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.										製品規格表					製品名 AP105-PQ50-14-B				
旧CL			図番 SLC4- 276391					製品コード CL 901-2605-2					1		1				

生書記001-1

TO
PE