

△の数		訂正記事		担当	検図	年月日		△の数		訂正記事		担当	検図	年月日	
△								△							
△								△							
適用規格															
定格		電源	—相— AC —DC— V — Hz				適合コネクタ		DF13-2630SCF (CL536-0300-5)						
		消費電力	— W						DF13-2630SCFA (CL536-0298-5)						
		空気源	— MPa												
		消費空気量	— L/min												
		使用温度範囲	— °C ~ — °C				適合電線		UL1571 AWG 26~30						
		重量	3 kg						UL1061 AWG 26~30						
		適合設備	日本オートマチックマシン(株)製												
		全自動圧着機													
性能															
	項目		試験方法				規格				QT	AT			
構造	外観、構造及び仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○			
	表示		目視にて確認する。								○	○			
備考															
								製図	担当	検図	承認	出図			
試験規格の記載の無い試験方法は、 を適用している。															
注 () QT: 確認試験 AT: 製品試験 O: 適用項目															
ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.								製品規格表				製品名 API09A-DF13-2630S			
IBCL CL - - -				図番 SLC4- 075461				製品コード CL901-4562-2-				1 1			