

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	
△					△					
△					△					
適用規格										
定 格	電源	相	AC・DC	V	Hz	重量	5kg			
	消費電力					適合端子	GT13-2428/F4-5SCF(70) 763-0051-1(70)			
	空気源									
	消費空気量									
	使用温度範囲	℃～℃				適合電線	2.8C-2VS AL S 四国電線			
					適合設備		CM105 CL 901-0005-4			
性能										
構造	項 目	試 験 方 法				規 格	QT	AT		
	外観、構造および 仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する				図面と合致していること				
	表示	目視にて確認する。				図面と合致していること				
備 考						製図	担当	検図	承認	出図
	試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。					生技 08.12.18 工藤	生技 08.12.18 高橋(真)			
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目										
TO		製品規格表				製品名				
PE		製品コード				AP-GT13-2428/F45S-28C				
旧CL		図番		製品コード		1		1		
		SLC4- 276062		CL 901-5188-3						

