

△の数		訂正記事		担当		検図		年月日		△の数		訂正記事		担当		検図		年月日											
△										△																			
△										△																			
適用規格																													
定 格		電源		相		AC・DC		V		Hz		重量		5 kg															
		消費電力										適合端子		GT21-30/1.6-2.9SCF(ID) 771-0057-2															
		空気源																											
		消費空気量																											
		使用温度範囲						℃～		℃		適合電線		EM-1.5C-QEHBE-R															
										適合設備				CM105		CL 901-0005-4													
性 能																													
		項 目		試 験 方 法						規 格						QT		AT											
構 造		外観、構造および仕上げ		目視、寸法測定器にて測定する						図面と合致していること																			
		表示		目視にて確認する。						図面と合致していること																			
造																													
備 考										製図		担当		検図		承認		出図											
										生技 12.3.8 工藤		生技 12.3.8 高橋(真)																	
試験規格の記載の無い試験方法は を適用している。																													
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目																													
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.										製品規格表										製品名 AP-GT21-30/1629SI									
旧CL					図番 SLC4- 276215					製品コード CL 901-5201-0					1					1									

生技