

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格			—								
定格	電源	一相 AC・DC —V —Hz				重量	5Kg				
	消費電力	—				適合コネクタ	3530A-24P-CV				
	空気源	—					(CL235-0024-9)				
	消費空気量	—				適合電線	昭和電線 HPSV-28-13PS				
	使用温度範囲	— °C ~ — °C				適合設備	ハントプレス HOS-7 (C902-0132-8)				
性能											
	項目	試験方法				規格				QT	AT
構造	外観、構造及び仕 上げ	目視、寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○
	表示	目視にて確認する。								○	○
備考						製図	担当	検図	承認	出図	
試験規格の記載のない試験方法は を適用している。											
注 QT:確認試験 AT:製品検査 O:適用項目											
HRS		ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.				製品規格表			製品名 3530-24/CA-MP		
旧CL CL		図番 SLC4-275824				製品コード CL902-2132-9				1/1	

