

	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△						△					
△						△					
適用規格											
定格	電源	- 相 AC・DC - V - Hz				重量	0.3 Kg				
	消費電力	—				適合端子	DF19-2830SCFA				
	空気源	—					DF19-3032SCFA				
	消費空気量	—				適合電線	UL1571 AWG28, 30, 32				
	使用温度範囲	— °C ~ — °C				適合設備					
性能											
	項目	試験方法				規格				QT	AT
構造	外観, 構造及び仕 上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。				図面と合致していること。				○	○
	表示	目視にて確認する。								○	○
備考						製図	設計	検図	承認	出図	
											
試験規格の記載のない試験方法は を適用している。											
注 QT: 確認試験 AT: 製品検査 ○: 適用項目											
 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.						製品規格表			製品名 HT302/DF19S		
旧CL CL		図番 SLC4-275474				製品コード CL902-4539-7				1 1	