PRODUCT CATALOG

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

## 2.92mm Series

# MIL 規格 2.92mm 同軸コネクタ

Milimeter Wave

COAX 2.92mm

MIL Standard

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

Product Page
https://www.hirose.com/ja/product/compare?searchType=series&targets=2.92mm%2C2.92mm-TM

Dec. 2025

# 特長

## 1. MIL規格準拠の2.92mm同軸コネクタ（MIL-STD-348B）

## 2. 周波数40GHzまで対応。評価ボード用コネクタは43．5GHz対応。

## 3. 基板接続用レセプタクルはねじ留め実装方式を採用

・良好な高周波特性と安定した実装性を確保
・繰り返し使用が可能
・はんだ付け不要による工数削減
・異なる基板厚に柔軟に対応

## 4. フィールドリプレイサブルコネクタ（現場交換可能コネクタ）は耐久性が求められるアプリケーションのRFモジュールインタフェースに最適

## 5. ケーブルハーネスは0.085インチフレキケーブルを採用

## 6. 終端器もご用意

## 7. RoHS2対応品

## 用途

伝送特性測定用、無線通信機器、計測機器、高周波モジュール、無線パワーアンプ、高速ルーター、高速スイッチ、放送機器、その他高周波対応機器等

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 製品規格（代表値）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公称特性インピーダンス | 50Ω | 使用温度範囲 | -55 ～ +105℃（95%RH 以下） |
| 定格周波数 | 0 ～ 40GHz | 保存温度範囲 | -55 ～ +50℃（95%RH 以下） |

| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 中心：6mΩ以下<br>外部：2mΩ以下 | 100mA 以下で測定 |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 | 100V DC で測定 |
| 耐電圧 | 絶縁破壊のないこと | 200V AC を 1 分間 |
| 電圧定在波比※<br>（V.S.W.R.） | ● HK-P-SF085<br>V.S.W.R. 1.15 以下（0 ～ 18GHz）<br>V.S.W.R. 1.20 以下（18 ～ 26.5GHz）<br>V.S.W.R. 1.30 以下（26.5 ～ 40GHz） | |
| | ● HK-R-SR2-SA<br>V.S.W.R. 1.5 以下（0 ～ 43.5GHz） | |
| | ● HK-LR-SR2-A<br>V.S.W.R. 1.3 以下（0 ～ 30GHz）<br>V.S.W.R. 1.45 以下（30 ～ 40GHz）<br>V.S.W.R. 1.55 以下（40 ～ 43.5GHz） | |
| | ● HK-R-FR#(##)<br>V.S.W.R. 1.3 以下（0 ～ 43.5GHz） | |
| 繰り返し動作 | 接触抵抗　中心：8mΩ以下<br>外部：4mΩ以下<br>破損、ひび、部品のゆるみがないこと | 挿抜 500 回 |
| 耐振性 | 1μs 以上の瞬断がないこと<br>破損、ひび、部品のゆるみがないこと | 周波数 10 ～ 500Hz、片振幅 0.75mm、<br>加速度 196m/s$^2$、3 軸方向各 10 サイクル |
| 耐衝撃性 | 1μs 以上の瞬断がないこと<br>破損、ひび、部品のゆるみがないこと | 加速度 1960m/s$^2$、持続時間 6ms、<br>波形 正弦半波、3 軸方向 各 3 回 |
| 温湿度サイクル<br>の耐湿性 | 絶縁抵抗　100MΩ以上（高湿時）<br>絶縁抵抗 1000MΩ以上（乾燥時）<br>破損、ひび、部品のゆるみがないこと | 温度 -10 ～ +65℃、湿度 90 ～ 96% 中に、<br>10 サイクル（240 時間）放置する。 |
| 温度サイクル | 破損、ひび、部品のゆるみがないこと | 温度：-55℃ → - → +105℃ → -℃<br>時間：30 分 → 3 分 → 30 分 → 3 分を 5 サイクル |
| 塩水噴霧 | はなはだしい腐食のないこと | 5% の塩水にて連続 48 時間 |

（注）上記の規格は、本シリーズを代表するものです。個々の正式な取り交わしは、「納入仕様書」にてお願いします。

※電圧定在波比（V.S.W.R.）の測定系
　上記の電圧定在波比（V.S.W.R.）の規格値につきましては、下図の測定系にて測定した数値です。




Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 材質･処理

| 部品 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|
| シェル | ステンレス鋼／黄銅 | パッシベイト／ニッケルめっき／金めっき |
| 絶縁物 | PPO 樹脂／ PTFE 樹脂／ PEI 樹脂 | ― |
| 端子 | ベリリウム銅 | 金めっき |

## 製品番号の構成

製品番号から製品の仕様をご判断頂く際にご利用ください。

### ■ プラグ（ケーブルハーネス）

**HK - 2P - MC1 - A - 6IN**
❶ ❷ ❸ ❹

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❶ シリーズ識別名 | HK | ❸ ケーブル種別 | 0.085 インチ系フレキシブルケーブル |
| ❷ ハーネス種別 | ストレートプラグ両端付き | ❹ 全長 (inch) | 6、12、24、36、48、60 インチ |

プラグは、ケーブルハーネス仕様にてご発注ください。

### ■ レセプタクル（高速伝送評価ボード用）

**HK - R - SR2 - SA (##)**
❶ ❷ ❸ ❹ ❺

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❶ シリーズ識別名 | HK | ❹ その他の仕様 | 必要に応じて、その他の仕様を示す文字が追加されます。 |
| ❷ コネクタ種別 | R：レセプタクル<br>LR：エンドランチレセプタクル<br>A：アダプタ | ❺ 取付ねじ添付 | (00)：無し<br>(11)：0-80UNF 1/4 インチ<br>(12)：0-80UNF 3/16 インチ<br>(15)：0-80UNF 1/4 + 3/16 インチ |
| ❸ 基板実装スタイル | 基板ねじ留め実装 | | |

### ■ レセプタクル（フィールドリプレイサブル）

**HK - R - FR# (##)**
❶ ❷ ❸ ❹

| | | | |
|---|---|---|---|
| ❶ シリーズ識別名 | HK | ❸ 基板取付スタイル | FR2：2 穴フィールドリプレイサブル<br>FR4：4 穴フィールドリプレイサブル |
| ❷ コネクタ種別 | R：レセプタクル | ❹ 取付ねじピッチ | |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 機能図

### プラグ側

■ストレートプラグ

HK-P-SF085

### アダプタ

■中継アダプタ

●プラグ ―ジャック
HK-A-PJ

●ジャック ― ジャック
HK-A-JJ

●プラグ ― プラグ
HK-A-PP

■変換アダプタ

●SMPジャック ― 2.92mmジャック
SMPJ-HKJ

●SMPプラグ ― 2.92mmプラグ
SMPP(FD)-HKP
SMPP(SB)-HKP

### 無反射終端器

■プラグ

HK-TMP

### レセプタクル 側

■基板垂直接続用レセプタクル

HK-R-SR2-SA

■基板エンドランチレセプタクル

HK-LR-SR2
HK-LR-SR2-A

■フィールドリプレイサブルレセプタクル

HK-R-FR2

HK-R-FR4

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## プラグ

プラグは、ケーブルハーネス仕様にてご発注ください。

### ● HK-P-SF085




## ケーブルハーネス（HKストレートプラグ~HKストレートプラグ）






| 製品番号 | HRS No. | ハーネス長 L：inch | ハーネス長 L：mm | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|
| HK-2P-MC1-A-6IN | CL0321-1934-0-05 | 6 ± 0.16 | 152.4 ± 4 | 1 袋 20 個入り |
| HK-2P-MC1-A-12IN | CL0321-1934-0-10 | 12 ± 0.32 | 304.8 ± 8 | |
| HK-2P-MC1-A-24IN | CL0321-1934-0-12 | 24 ± 0.48 | 609.6 ± 12 | |
| HK-2P-MC1-A-36IN | CL0321-1934-0-13 | 36 ± 0.48 | 914.4 ± 12 | |
| HK-2P-MC1-A-48IN | CL0321-1934-0-14 | 48 ± 0.71 | 1219.2 ± 18 | |
| HK-2P-MC1-A-60IN | CL0321-1934-0-15 | 60 ± 0.87 | 1524.0 ± 22 | |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# 基板垂直接続用レセプタクル（高速伝送評価ボード用）

高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。

## 内層、裏面、表層トレースタイプ




| 製品番号 | HRS No. | 取付ねじ添付 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| HK-R-SR2-SA | CL0338-0028-0-00 | 無し | 1 袋 20 個入り |
| HK-R-SR2-SA(15) | CL0338-0028-0-15 | 0-80UNF 1/4 + 3/16 インチ | |

## ◆高周波特性データ（Typical値）

表層基板







内層基板







※両端基板ライン 25mm

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# 基板エンドランチレセプタクル（高速伝送評価ボード用）

高速伝送基板を測定する試作評価用のはんだレス実装コネクタとなり、製品へ搭載してのご使用は推奨しておりません。

43.5GHz 対応




| 製品番号 | HRS No. | 取付ねじ添付 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| HK-LR-SR2-A | CL0338-0015-0-00 | 無し | 1袋20個入り |
| HK-LR-SR2-A(11) | CL0338-0015-0-11 | 0-80UNF 1/4インチ | |
| HK-LR-SR2-A(12) | CL0338-0015-0-12 | 0-80UNF 3/16インチ | |

## ◆高周波特性データ（Typical値）

### HK-LR-SR2-A







※両端基板ライン 25mm

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.




| 製品番号 | HRS No. | 取付ねじ添付 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| HK-LR-SR2 | CL0338-0079-0-00 | 無し | 1 袋 20 個入り |
| HK-LR-SR2(11) | CL0338-0079-0-11 | 0-80UNF 1/4 インチ | |
| HK-LR-SR2(12) | CL0338-0079-0-12 | 0-80UNF 3/16 インチ | |

## ◆高周波特性データ（Typical値）

### HK-LR-SR2







※両端基板ライン 25mm

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# 基板エンドランチレセプタクル

基板に中心端子をはんだ付けし、外部導体をねじ留めで実装するコネクタです。




| 製品番号 | HRS No. | 取付ねじ添付 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| HK-LR-EL | CL0338-0005-0-00 | 無し | 1 袋 20 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# フィールドリプレイサブルレセプタクル(現場交換可能コネクタ)　(φ0.23／9milピン対応)

## ●パネルジャック（2箇所ビス止めタイプ）




単位：mm

| 製品番号 | HRS No. | A | B | C | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-R-FR2(9.02) | CL0338-0043-0-00 | 12.7 | 9.02 | 4.85 | 1袋 20個入り |
| HK-R-FR2(10.16) | CL0338-0025-0-00 | 14 | 10.16 | 4.85 | |
| HK-R-FR2(12.22) | CL0338-0031-0-00 | 15.9 | 12.22 | 5.65 | |

## ◆高周波特性データ（Typical値）







Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## ●パネルジャック（4箇所ビス止めタイプ）




単位：mm

| 製品番号 | HRS No. | A | B | C | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| HK-R-FR4(8.64) | CL0338-0037-0-00 | 15.9 | 8.64 | 12.7 | 1 袋 20 個入り |

## ◆高周波特性データ（Typical値）







Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# 中継アダプタ

## ストレートアダプタ
### かん合部　プラグージャック




| 製品番号 | HRS No. | 購入単位 |
|---|---|---|
| HK-A-PJ | CL0338-0097-0-00 | 1 袋 20 個入り |

### かん合部　ジャックージャック




| 製品番号 | HRS No. | 購入単位 |
|---|---|---|
| HK-A-JJ | CL0338-0098-0-00 | 1 袋 20 個入り |

### かん合部　プラグープラグ




| 製品番号 | HRS No. | 購入単位 |
|---|---|---|
| HK-A-PP | CL0338-0099-0-00 | 1 袋 20 個入り |

## V.S.W.R. (Max.)（中継アダプタ共通）

| 0 ~ 18GHz | 18 ~ 26.5GHz | 26.5 ~ 40GHz |
|---|---|---|
| 1.1 | 1.15 | 1.2 |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# 変換アダプタ

## SMPジャック−2.92mmジャック（0~40GHz）




| 製品番号 | HRS No. | 購入単位 |
|---|---|---|
| SMPJ-HKJ | CL0311-0013-0-00 | 1 袋 20 個入り |

## SMPプラグ−2.92mmプラグ（0~40GHz）




| 製品番号 | HRS No. | 購入単位 |
|---|---|---|
| SMPP(FD)-HKP | CL0311-0199-0-00 | 1 袋 20 個入り |
| SMPP(SB)-HKP | CL0311-1001-0-00 | |

（注）挿抜力
FD：FULL DETENT（硬い）
SB：SMOOTH BORE（ロック無し）

## V.S.W.R. (Max.)（変換アダプタ共通）

| 0 ~ 10GHz | 10 ~ 30GHz | 30 ~ 40GHz |
|---|---|---|
| 1.15 | 1.25 | 1.38 |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## ご使用上の注意

1. 開口部の雄コンタクトの端子径はφ0.92と非常に繊細ですので、取り扱いには十分注意してください。
   また端子の回転方向に負荷をかけないために、カップリングのみを締め込むようお願いします。
2. かん合の際、シェル接触面の汚れにご注意ください。汚れた場合はアルコールにてお拭き取りください。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。条件によって保証可否を検討させていただきます。
（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）



HRS ヒロセ電機株式会社 営業本部:神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https://www.hirose.com

※このカタログの内容は 2025年12月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。
※HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。

PRODUCT CATALOG

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

## 2.92mm-TM Series

# MIL 規格 2.92mm 同軸コネクタ／無反射終端器

Milimeter Wave　COAX 2.92mm　Terminator

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

Product Page
https://www.hirose.com/ja/product/compare?searchType=series&targets=2.92mm%2C2.92mm-TM

May 2022

# 特長

## 1. 0～40GHz帯無反射終端器

## 2. 小型、軽量

## 3. 低V.S.W.R.&高信頼性

## 4. MIL規格準拠（MIL-STD-348B）の2.92mm同軸終端器

## 用途

光通信機器、伝送特性測定用、無線通信機器、計測機器、その他高周波対応機器等

## 製品規格（代表値）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 公称特性インピーダンス | 50Ω | 使用温度範囲 | -40～+85℃ |
| 定格周波数 | 0～40GHz | 使用相対湿度 | 95% RH 以下 |
| 最大使用電力 | 0.5W CW（75℃時） | | |

## 材質･処理

| 部品 | 材質 | 処理 |
|---|---|---|
| シェル | ステンレス鋼 | パッシベイト |
| 絶縁物 | PTFE 樹脂 | - |
| 雄コンタクト | 黄銅 | 金めっき |
| カップリング | ステンレス鋼 | パッシベイト |
| 抵抗 | 金属皮膜 | - |

## 製品番号の構成

HK - TM P
① ② ③

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① シリーズ識別名 | HK | ③ かん合部形状 | P：プラグタイプ |
| ② TM | 無反射終端器を表す | | |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 終端器




| 製品番号 | HRS No. | 購入単位 |
|---|---|---|
| HK-TMP | CL0353-0014-0-00 | 1 袋 1 個入り |

### V.S.W.R. (Max.)

| 0 ~ 10GHz | 10 ~ 20GHz | 20 ~ 35GHz | 35 ~ 40GHz |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 1.15 | 1.18 | 1.28 |

### ◆高周波特性データ（Typical値）




Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## ご使用上の注意

1. 開口部の雄コンタクトの端子径はφ0.92と非常に繊細ですので、取り扱いには十分注意してください。
   また端子の回転方向に負荷をかけないために、カップリングのみを締め込むようお願いします。
2. かん合の際、シェル接触面の汚れにご注意ください。汚れた場合はアルコールにてお拭き取りください。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。条件によって保証可否を検討させていただきます。
（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）



HRS ヒロセ電機株式会社 営業本部:神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https://www.hirose.com

※このカタログの内容は 2022年5月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。
※HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。