PRODUCT CATALOG

HIROSE ELECTRIC CO.,LTD.

# GT16G Series

# 6GHz 対応アンテナ接続用コネクタ

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

6GHz 6 GHz

Wide Variation

Waterproof



Product Page
https://www.hirose.com/ja/product/series/GT16G

Nov. 2023

# 特長

## 1. 優れた高周波性能

V.S.W.R.は1.5以下(0～6GHz)

## 2. 各種車載機器向けの厳しい試験条件をクリア

## 3. 明確なクリック感のある堅牢なロック構造

ロック強度98N以上

## 4. 多彩なバリエーション

## 用途

車載WiFi/ Bluetooth、V2X、DSRCなど

## 製品規格

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 1A | 使用温度範囲（注） | -40～+105℃ |
| 定格電圧 | 250V AC | | |

| 項目 | 規格 | 条件 |
|---|---|---|
| 接触抵抗 | 中心：30mΩ以下<br>外部：60mΩ以下 | 1A DCで測定 |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | 500V DCで測定 |
| 耐電圧 | 絶縁破壊がないこと | 650V ACで1分間 |
| 繰り返し動作 | 接触抵抗：<br>中心：60mΩ以下<br>外部：120mΩ以下 | 挿抜 30回 |

（注）通電時の温度上昇を含みます。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 高周波特性 (V.S.W.R.)

### TEST DATA（1.5D-2Wケーブル使用）




（注）上記測定データは GT16G-1P-H と GT16G-1S-HU によるものです。

## かん合表

| プラグ | | レセプタクル、中継ジャック | |
|---|---|---|---|
| リテーナ無しタイプ | GT16GM-1S-ASSY | オンボード /SMT タイプ | GT16GMP-1P-H(55) |
| | | 基板落とし込み /SMT タイプ | GT16GM-1P-H(55) |
| | | 中継タイプ | GT16GM-1P-ASSY |
| | | 中継ブラケット付きタイプ | GT16GMN-1PP-ASSY |
| リテーナタイプ | GT16G-1S-ASSY<br>GT16GT-1S-ASSY | オンボード /SMT タイプ | GT16GD-1P-H(55) |
| | | | GT16GT-1P-H(55) |
| | | オンボード /SMT+THR タイプ | GT16GH-1P-H |
| | | 基板落とし込み /SMT+THR タイプ | GT16GL-1P-H(55)D |
| | | | GT16GRL-1P-H(55) |
| | | ストレート /THR タイプ | GT16GH-1P-DSA |
| | | 中継ブラケット付きタイプ | GT16GT-1PP-ASSY |
| 防水タイプ | GT16GW-1S-ASSY | 防水中継タイプ | GT16GW-1P-ASSY |

THR : Through Hole Reflow

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## プラグ（リテーナ無しタイプ）

製品は6部品から構成されます。
（ハウジング、絶縁ケース、中心ターミナル、外筒ターミナル、端子フェルール、外部フェルール）

### GT16GM-1S-ASSY

#### ●ハウジング、絶縁ケース

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質 | 色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | GT16GM-1S-HU | CL0766-0033-9-00 | PBT | ブラック | 1 袋 100 個入り |
| 絶縁ケース | GT16G-SC | CL0766-0023-5-00 | | ナチュラル | 1 袋 1,000 個入り |

（注）1 結線につき、絶縁ケースを 2 個使用します。

#### ●中心ターミナル、外筒ターミナル

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 適合電線 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心ターミナル | GT16G-2428SCF | CL0766-0022-2-00 | りん青銅／すずめっき | 24 ～ 28 AWG | 1 リール 10,000 個巻き |
| 外筒ターミナル | GT16GM-/1.6-2.9SC | CL0766-0025-0-00 | | 1.5D-2W 相当 | 1 袋 100 個入り |

#### ●端子フェルール、外部フェルール

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子フェルール | GT16G-FR | CL0766-0028-9-00 | りん青銅／すずめっき | 1 袋 1,000 個入り |
| 外部フェルール | GT16G-1.5DHQS | CL0766-0027-6-00 | | 1 袋 500 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# レセプタクル

## オンボード/SMTタイプ




| 製品番号 | HRS No. | 材質／処理または色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| GT16GMP-1P-H(55) | CL0766-0052-3-55 | ハウジング：PPS ／ブラック<br>中心ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>外部ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>絶縁体 L,R：PPS ／ナチュラル<br>遮蔽板：りん青銅／すずめっき<br>補強金具：黄銅／すずめっき | 1 リール 200 個巻き |

## 基板落とし込み/SMTタイプ




| 製品番号 | HRS No. | 材質／処理または色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| GT16GM-1P-H(55) | CL0766-0032-6-55 | ハウジング：PBT ／ブラック<br>中心ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>外部ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>絶縁体：PBT ／ナチュラル<br>補強金具：りん青銅／すずめっき | 1 トレー 60 個入り |

（注）補強金具は手はんだ対応。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# 中継ジャック（リテーナ無しタイプ）

製品は6部品から構成されます。
（ハウジング、絶縁ケース、中心ターミナル、外筒ターミナル、端子フェルール、外部フェルール）

## GT16GM-1P-ASSY

## GT16GMN-1PP-ASSY

### ●ハウジング、絶縁ケース

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質 | 色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | GT16GM-1P-HU | CL0766-0050-8-00 | PBT | ブラック | 1 袋 100 個入り |
| | GT16GMN-1PP-HU | CL0766-0051-0-00 | | | |
| 絶縁ケース | GT16G-PC | CL0766-0047-3-00 | | ナチュラル | |

（注）1 結線につき、絶縁ケースを 2 個使用します。

### ●中心ターミナル、外筒ターミナル

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 適合電線 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心ターミナル | GT16G-2428PCF | CL0766-0046-0-00 | 黄銅／すずめっき | 24 ～ 28 AWG | 1 リール 10,000 本巻き |
| 外筒ターミナル | GT16G-/1.6-2.9PC | CL0766-0048-6-00 | りん青銅／すずめっき | 1.5D-2W 相当 | 1 袋 100 個入り |

### ●端子フェルール、外部フェルール

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子フェルール | GT16G-FR | CL0766-0028-9-00 | りん青銅／すずめっき | 1 袋 1,000 個入り |
| 外部フェルール | GT16G-1.5DHQS | CL0766-0027-6-00 | | 1 袋 500 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# プラグ（リテーナタイプ）

製品は7部品から構成されます。
（ハウジング、絶縁ケース、リテーナ、中心ターミナル、外筒ターミナル、端子フェルール、外部フェルール）

## GT16G-1S-ASSY



### ●ハウジング、絶縁ケース、リテーナ

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質 | 色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | GT16G-1S-HU | CL0766-0026-3-00 | PBT | ライトグレー | 1 袋 100 個入り |
| | GT16G-1S-HU(24) | CL0766-0026-3-24 | | ブラック | |
| 絶縁ケース | GT16G-SC | CL0766-0023-5-00 | | ナチュラル | 1 袋 1,000 個入り |
| リテーナ | GT16C-1P/S-R | CL0766-0011-6-00 | | ダークグレー | 1 袋 100 個入り |

（注）1 結線につき、絶縁ケースを 2 個使用します。

### ●中心ターミナル、外筒ターミナル

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 適合電線 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心ターミナル | GT16G-2428SCF | CL0766-0022-2-00 | りん青銅／すずめっき | 24 ～ 28 AWG | 1 リール 10,000 本巻き |
| 外筒ターミナル | GT16G-/1.6-2.9SC | CL0766-0024-8-00 | | 1.5D-2W 相当 | 1 袋 100 個入り |

### ●端子フェルール、外部フェルール

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子フェルール | GT16G-FR | CL0766-0028-9-00 | りん青銅／すずめっき | 1 袋 1,000 個入り |
| 外部フェルール | GT16G-1.5DHQS | CL0766-0027-6-00 | | 1 袋 500 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# プラグ（リテーナタイプ）

製品は7部品から構成されます。
（ハウジング、絶縁ケース、リテーナ、中心ターミナル、外筒ターミナル、端子フェルール、外部フェルール）

## GT16GT-1S-ASSY

### ●ハウジング、絶縁ケース、リテーナ

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質 | 色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | GT16GT-1S-HU | CL0766-0098-4-00 | PBT | ブラック | 1 袋 100 個入り |
| 絶縁ケース | GT16G-SC | CL0766-0023-5-00 | | ナチュラル | 1 袋 1,000 個入り |
| リテーナ | GT16GT-1S-R | CL0766-0099-7-00 | | | 1 袋 100 個入り |

（注）1 結線につき、絶縁ケースを 2 個使用します。

### ●中心ターミナル、外筒ターミナル

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 適合電線 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心ターミナル | GT16G-2428SCF | CL0766-0022-2-00 | りん青銅／すずめっき | 24 ～ 28 AWG | 1 リール 10,000 本巻き |
| 外筒ターミナル | GT16G-/1.6-2.9SC | CL0766-0024-8-00 | | 1.5D-2W 相当 | 1 袋 100 個入り |

### ●端子フェルール、外部フェルール

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子フェルール | GT16G-FR | CL0766-0028-9-00 | りん青銅／すずめっき | 1 袋 1,000 個入り |
| 外部フェルール | GT16G-1.5DHQS | CL0766-0027-6-00 | | 1 袋 500 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# レセプタクル

## オンボード/SMTタイプ




| 製品番号 | HRS No. | 材質／処理または色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| GT16GD-1P-H(55) | CL0766-0044-5-55 | ハウジング：PPS ／ブラック<br>中心ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>外部ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>絶縁体 L,R：PPS ／ナチュラル<br>遮蔽板：りん青銅／すずめっき<br>補強金具：黄銅／すずめっき | 1 リール 200 個巻き |

## オンボード/SMTタイプ




| 製品番号 | HRS No. | 材質／処理または色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| GT16GT-1P-H(55) | CL0766-0104-5-55 | ハウジング：PPS ／ブラック<br>中心ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>外部ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>絶縁体 L,R：PPS ／ナチュラル<br>遮蔽板：りん青銅／すずめっき<br>補強金具：黄銅／すずめっき | 1 リール 200 個巻き |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## オンボード/SMT+THR（Through Hole Reflow）タイプ




| 製品番号 | HRS No. | 材質／処理または色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| GT16GH-1P-H | CL0766-0118-0-00 | ハウジング：PPS ／ブラック<br>中心ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>外部ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>絶縁体 L,R：PPS ／ナチュラル<br>遮蔽板：りん青銅／すずめっき<br>補強金具：黄銅／すずめっき | 1 リール 200 個巻き |

## 基板落とし込み/SMT+THR（Through Hole Reflow）タイプ




| 製品番号 | HRS No. | 材質／処理または色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| GT16GL-1P-H(55)D | CL0766-0103-2-55 | ハウジング：PPS ／ブラック<br>中心ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>外部ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>絶縁体：PPS ／ナチュラル<br>補強金具：黄銅／すずめっき | 1 リール 200 個巻き |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 基板落とし込み/SMT+THR（Through Hole Reflow）タイプ




| 製品番号 | HRS No. | 材質／処理または色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| GT16GRL-1P-H(55) | CL0766-0101-7-55 | ハウジング：PPS ／ブラック<br>中心ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>外部ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>絶縁体：PPS ／ナチュラル<br>補強金具：黄銅／すずめっき | 1 リール 200 個巻き |

## ストレート/THR（Through Hole Reflow）タイプ




| 製品番号 | HRS No. | 材質／処理または色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|
| GT16GH-1P-DSA | CL0766-0112-3-00 | ハウジング：PPS ／ブラック<br>中心ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>外部ターミナル：りん青銅／すずめっき<br>絶縁体：PPS ／ナチュラル<br>補強金具：黄銅／すずめっき | 1 トレー 60 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# 中継ジャック（リテーナタイプ）

製品は7部品から構成されます。
（ハウジング、絶縁ケース、リテーナ、中心ターミナル、外筒ターミナル、端子フェルール、外部フェルール）

## GT16GT-1PP-ASSY

### ●ハウジング、絶縁ケース、リテーナ

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質 | 色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | GT16GT-1PP-HU | CL0766-0049-9-00 | PBT | ブラック | 1袋 100 個入り |
| 絶縁ケース | GT16G-PC | CL0766-0047-3-00 | | ナチュラル | |
| リテーナ | GT16C-1P/S-R | CL0766-0011-6-00 | | ダークグレー | |

（注）1結線につき、絶縁ケースを２個使用します。

### ●中心ターミナル、外筒ターミナル

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 適合電線 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心ターミナル | GT16G-2428PCF | CL0766-0046-0-00 | 黄銅／すずめっき | 24～28 AWG | 1リール 10,000 本巻き |
| 外筒ターミナル | GT16G-/1.6-2.9PC | CL0766-0048-6-00 | りん青銅／すずめっき | 1.5D-2W 相当 | 1袋 100 個入り |

### ●端子フェルール、外部フェルール

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子フェルール | GT16G-FR | CL0766-0028-9-00 | りん青銅／すずめっき | 1袋 1,000 個入り |
| 外部フェルール | GT16G-1.5DHQS | CL0766-0027-6-00 | | 1袋 500 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 防水プラグ

製品は7部品から構成されます。
（ハウジング、絶縁ケース、リテーナ、中心ターミナル、外筒ターミナル、端子フェルール、外部フェルール）

### GT16GW-1S-ASSY

#### ●ハウジング、絶縁ケース、リテーナ

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質 | 色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | GT16GW-1S-HU | CL0766-0076-1-00 | PBT/ シリコーンゴム | ブラック / ホワイト | 1 袋 100 個入り |
| 絶縁ケース | GT16G-SC | CL0766-0023-5-00 | PBT | ナチュラル | 1 袋 1,000 個入り |
| リテーナ | GT5W-1P/S-R | CL0755-0028-5-00 | PBT/ シリコーンゴム | ダークグレー / ライトブルー | 1 袋 100 個入り |

（注）1 結線につき、絶縁ケースを 2 個使用します。

#### ●中心ターミナル、外筒ターミナル

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 適合電線 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心ターミナル | GT16G-2428SCF | CL0766-0022-2-00 | りん青銅／すずめっき | 24 ～ 28 AWG | 1 リール 10,000 本巻き |
| 外筒ターミナル | GT16G-/1.6-2.9SC | CL0766-0024-8-00 | | 1.5D-2W 相当 | 1 袋 100 個入り |

#### ●端子フェルール、外部フェルール

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子フェルール | GT16G-FR | CL0766-0028-9-00 | りん青銅／すずめっき | 1 袋 1,000 個入り |
| 外部フェルール | GT16G-1.5DHQS | CL0766-0027-6-00 | | 1 袋 500 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 防水中継ジャック

製品は7部品から構成されます。
（ハウジング、絶縁ケース、リテーナ、中心ターミナル、外筒ターミナル、端子フェルール、外部フェルール）

### GT16GW-1P-ASSY

#### ●ハウジング、絶縁ケース、リテーナ

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質 | 色 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハウジング | GT16GW-1P-HU | CL0766-0077-4-00 | PBT | ブラック | 1 袋 100 個入り |
| 絶縁ケース | GT16G-PC | CL0766-0047-3-00 | | ナチュラル | |
| リテーナ | GT5W-1P/S-R | CL0755-0028-5-00 | PBT/ シリコーンゴム | ダークグレー / ライトブルー | |

（注）1 結線につき、絶縁ケースを 2 個使用します。

#### ●中心ターミナル、外筒ターミナル

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 適合電線 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心ターミナル | GT16G-2428PCF | CL0766-0046-0-00 | 黄銅／すずめっき | 24 ～ 28 AWG | 1 リール 10,000 本巻き |
| 外筒ターミナル | GT16G-/1.6-2.9PC | CL0766-0048-6-00 | りん青銅／すずめっき | 1.5D-2W 相当 | 1 袋 100 個入り |

#### ●端子フェルール、外部フェルール

| 部品名 | 製品番号 | HRS No. | 材質／処理 | 購入単位 |
|---|---|---|---|---|
| 端子フェルール | GT16G-FR | CL0766-0028-9-00 | りん青銅／すずめっき | 1 袋 1,000 個入り |
| 外部フェルール | GT16G-1.5DHQS | CL0766-0027-6-00 | | 1 袋 500 個入り |

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

# 変換アダプタ

## SMA変換アダプタ（かん合部：SMA側ジャックーGT16G側プラグ）




| 製品番号 | HRS No. | 購入単位 |
|---|---|---|
| GT16GS-HRMJ | CL0766-0031-3-00 | 1袋 20 個入り |

（注）ロックはありませんので、性能測定用途以外には使用できません。

## SMA変換アダプタ（かん合部：SMA側ジャックーGT16G側ジャック）




| 製品番号 | HRS No. | 購入単位 |
|---|---|---|
| GT16GP-HRMJ | CL0766-0030-0-00 | 1袋 20 個入り |

（注）ロックはありませんので、性能測定用途以外には使用できません。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## 結線工具

結線工具はそれぞれに取り扱い説明書を用意していますので、弊社営業担当までお申し付けください。

| 対象コネクタ | GT16GM-1S-ASSY<br>GT16G-1S-ASSY<br>GT16GT-1S-ASSY<br>GT16GW-1S-ASSY | GT16GM-1P-ASSY<br>GT16GMN-1PP-ASSY<br>GT16GT-1PP-ASSY<br>GT16GW-1P-ASSY |
|---|---|---|
| 工程 1.　ケーブル端末処理 | シュロニガー MP257 等 | シュロニガー MP257 等 |
| 工程 2.　中心端子圧着 | 圧着機本体 105C 型<br>＋<br>AP105-GT16G-2428S | 圧着機本体 105C 型<br>＋<br>AP105-GT16G-2428P |
| 工程 3.　ケーブルフォーミング | シールドフォーミング工具<br>GT16G-1.5DHQS/CF-MD | シールドフォーミング工具<br>GT16G-1.5DHQS/CF-MD |
| 工程 4.　外部フェルール挿入 | 外部フェルール挿入工具<br>GT16G-1.5DHQS/PR-MD | 外部フェルール挿入工具<br>GT16G-1.5DHQS/PR-MD |
| 工程 5.　端子フェルール挿入 | 端子フェルール挿入工具<br>GT16G-FR/PR-MD | 端子フェルール挿入工具<br>GT16G-FR/PR-MD |
| 工程 6.　絶縁ケース組付け | 手作業 | 手作業 |
| 工程 7.　外筒挿入 | 絶縁ケース押込み工具<br>GT16G-SC/PR-MD | - |
| 工程 8.　外筒加締め | ハンドプレス HOS-7<br>＋<br>GT16G-1.6-2.9S/CK-MP | ハンドプレス HOS-7<br>＋<br>GT16G-1.6-2.9P/CK-MP |
| 工程 9.　ハウジング、（リテーナ）取り付け | 手作業 | 手作業 |
| 工程 10.　検査 | 高周波特性検査<br>導通・耐圧検査<br>外観検査 | 高周波特性検査<br>導通・耐圧検査<br>外観検査 |

（注 1）端子のクリンプハイトは、ケーブル種類毎に用意しています。詳細は弊社営業担当にお問い合わせください。
　　なお新規のケーブルにつきましては新たにクリンプハイトの設定を行いますので多少日数がかかりますがご了承ください。
（注 2）HRS純正設備を購入する際は対象端子に使用する予定のケーブルの評価がされているか弊社営業担当にお問い合わせください。
（注 3）ご使用になるケーブルの仕様によっては適合アプリケーター、治工具が変更になる場合があります。

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

Aug.1.2026 Copyright 2026 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.

## ご検討にあたって

本カタログに記載の仕様は参考値となります。
ご採用の検討や注文に際しては、あらかじめ、「図面」・「製品規格表」の確認をお願いいたします。
ケーブルとの組み合わせで使用するコネクタにつきましては、必ず適合ケーブルをご使用ください。
適合外ケーブルをご検討の場合は、弊社販売窓口までお問い合わせください。
弊社指定の工具以外による結線加工については保証の対象外となります。
下記の用途へのご使用を検討される場合、必ず弊社販売窓口までご相談ください。
条件によって保証可否を検討させていただきます。
（自動車車載、医療機器、公共インフラ、航空宇宙/ 防衛等の極めて高い信頼性を要求される機器）

HIROSE

HRS ヒロセ電機株式会社 営業本部:神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目6番3号
https://www.hirose.com

※このカタログの内容は 2023年11月現在のものです。尚、改良等により、予告なく内容変更をする場合もありますのでご了承ください。
※HRS ロゴ及び「HIROSE」は、ヒロセ電機株式会社の商標です。