


May.1.2024 Copyright 2024 HIROSE ELECTRIC CO., LTD. All Rights Reserved.
本製品を車載用途などの高い信頼性が求められる機器にご使用の場合は、弊社までお問合せ下さい。

1				2				3				4			
△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日	△の数
COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	COUNT	DESCRIPTION OF REVISIONS	BY	CHKD	DATE	COUNT
△					△					△					△
△					△					△					△
△					△					△					△



注 ① 部番⑦の推奨締付トルク：2N・m
部番⑦のねじ部にはゆるみ防止として
ヘンケルジャパン（株）製ロックタイト242 又は同等品の塗布を推奨します。

3	ポリアミド樹脂	(アオ)	7	黄銅	ニッケルめっき
2	ステンレス鋼		6	りん青銅	ニッケルめっき
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	5	黄銅	表面 金めっき 0.2μm min.
部番	材 質	処 理, 備 考	部番	材 質	下地 ニッケルめっき 2μm min.

備考 REMARKS			製図 DRAWN	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	承認 APPROVED	出図 RELEASED
			R技 06.2.7 松根	R技 06.2.7 松根	06.2.8 国井	R技 06.2.9 佐藤	

旧製品コード CODE NO. (OLD) CL	図番 DRAWING NO. ADC4-007771-73	製品名 PART NO. HR10-10R-12P(73)
単位 UNITS mm	HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品コード CODE NO. CL110-0036-3-73

TO
R