



1				2				3				4			
△の COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS			設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE		△の COUNT	訂正記事 DESCRIPTION OF REVISIONS			設計 BY	検図 CHKD	年月日 DATE	
△						. .		△						. .	
△						. .		△						. .	
△						. .		△						. .	



5	ポリアミド樹脂	(アオ)	10	黄銅	梨地ニッケルめっき
4	ベリリウム銅	表面：金めっき 0.2μ m min. 下地：ニッケルめっき 2μ m min.	9	ポリアミド樹脂	
3	ベリリウム銅		8	黄銅	梨地ニッケルめっき
2	ステンレス鋼		7	ポリアミド樹脂	
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき	6	黄銅	梨地ニッケルめっき
部番	材 質	処 理 , 備 考	部番	材 質	処 理 , 備 考
備考 REMARKS			製 図 DRAWN 設 計 DESIGNED 検 図 CHECKED 承 認 APPROVED 出 図 RELEASED		
			R技 '06.7.7 松根 R技 '06.7.7 松根 R技 '06.7.7 国井 R技 '06.7.7 佐藤		
旧製品コード CODE NO. (OLD) CL		 図番 DRAWING NO. ADC4-007772-73	製品名 PART NO. HR10-10J-12S(73)		
尺度 SCALE 2 : 1 単位 UNITS mm		 ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.	製品コード CODE NO. CL110-0037-6-73		

TO
R