




5	黄銅	ニッケルめっき	10	クロロブレンゴム	(クロ)
4	黄銅	表面 金めっき 0.2μm min.	9	黄銅	
3	黄銅	△ 下地 ニッケルめっき 2μm min.	8	鋼	ニッケルめっき JISB1177六角穴付止めじ (ばみ先M2.6X0.45X3)
2	ポリアミド樹脂	(クロ) UL94V-0	7	鋼	ニッケルめっき JISB1177六角穴付止めじ (ばみ先M2.6X0.45X2)
1	黄銅	ニッケルめっき	6	黄銅	ニッケルめっき
NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS	NO.	MATERIAL	FINISH . REMARKS
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT △ 5		DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-C-00000543(B)
DESIGNED HY. KISHI		CHECKED HY. KOBAYASHI		DATE 15. 10. 26	
APPROVED :MR. YOSHIDA		05. 01. 05		DRAWING NO. ADC4-027961-74	
CHECKED :MO. SATOH		05. 01. 05		PART NO. HR10A-10TP-12P(74)	
DESIGNED :YH. YAMADA		05. 01. 05		CODE NO. CL110-0432-0-74	
DRAWN :YH. YAMADA		05. 01. 05		△ 1/1	