





△の順	訂正記事	担当	年月日	△の順	訂正記事	担当	年月日
△				△			
△				△			
△				△			



2	鋼	ニッケルめっき	UL 94V-0	3	鋼	ニッケルめっき	
1	銅	ニッケルめっき	UL 94V-0	3	鋼	ニッケルめっき	
部番		材	質	処	理	価	考
注		区		分		公	
6以下		±0.3					
6を二入		18以下		±0.5			
18を二入		30以下		±0.7			
50を二入		125以下		±1			
125を二入		250以下		±1.3			
				度		±1	
A DC3-10054		R		2		mm	
製品名		CDC-37S(05)		製品名		CL211-0282-4-05	
図名		ADC3-10054		図名		DC3-	
図番		DC3-		図番		DC3-	