

適用規格					
定 格	使用温度範囲	△ -10 °C ~ 60 °C	保存温度範囲	△ -10 °C ~ 60 °C	
	電 圧	- V	使用湿度範囲	- % ~ - %	
	電 流	- A	適合ケーブル	-	
性 能					
	項 目	試 験 方 法	規 格	QT	AT
構造	外観, 構造, 仕上げ	目視, 寸法測定器にて測定する。	図面と合致していること。	○	○
	表示	目視にて確認する。		○	○
	△の数	訂正記事	設計	検図	年月日
1	2	DIS-E-000508	TU.TANIGUCHI	YH.ENAMI	06.02.01
備考			承認	SR.KIKUTAYO.NAITO	83.03.04
			検 図	AR.NAKAZAWASR.KIKUTA	83.02.21
			担 当	HO.MIWA	83.02.18
			製 図	HO.MIWA	83.02.18
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目		図番	SLC4-009371-00		
HRS	製 品 規 格 表		製品名	TM-6-DC	
	ヒロセ電機株式会社		製品コード	CL222-0135-3-00	1/1