






△の数	訂正記事	担当年月日	△の数	訂正記事	担当年月日
△			△		
△			△		
△			△		



AA矢視図

注1.()内は参考寸法を示す。

2. 本コネクタの適合ケージル寸法は下表による。

適合ケージル寸法		
	絶縁体外径 (φmm)	0.90~1.00
	ピニルシース外径 A×B (mm)	4.8×2.6

1 部品		ポリカーボネイト樹脂	色:トウメイ	2 部品	りん青銅	金めっき	備考
部番	材	理	寸法区分	製図	担当	検査	承認
			公差				
			6以下 ±0.3				
			6をこえ 18以下 ±0.5				
			18をこえ 50以下 ±0.7				
			50をこえ 125以下 ±1				
			125をこえ 250以下 ±1.3				
			角 度				
			±1				
			±1				
旧図	CL	-	-	図名	承認図	製品名	
旧図	DC3-					TM3P-44P	
				図番	製品コード	CL222-0207-Z	
				尺 寸	単位	mm	
				5	1		