



出のて	打	三	記	書	提出日	△	上	工	検	照付	出
△	>		PE-E-0447	(検図前用)	2.5.10	△					
△						△					
△						△					

注1. () 内は参考文献を示す。
2. 本コネクターの適合ケージは下表による。


適合ケーブル寸法	
	絶縁体 外径(φmm)
	0.90 ~ 1.00
	※1
	(φ4.7)
	ビニルシース 外径(φmm)
	ドレイン線
	(7本/φ0.18)
	※2

※1. ビニルシース外径はシースの硬さ等により若干法的に幅をとりますから4.7を目安として下さい。

※2. ドレイ線構成は参考とします。



AA矢視図

[illegible]